



5,000,000 de Ciclos Garantizados/ Torniquete Óptico Bidireccional / El Más Estético / Hojas de Acrílico.

SKU: AP-4000HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Cortesía

\$65,721.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*> El torniquete de cortesía AP4000HD esta diseñado para usuarios exigentes, es seguro, eficiente e inteligente, de alta calidad, resistente y duradero. Los AP4000HD están diseñados para mejorar la seguridad y optimizar la mano de obra en sus puntos de entrada. Estos sistemas le proporcionarán un control eficiente y elegante del acceso individual a sus instalaciones. Son fáciles de instalar, fáciles de entender y de mantener. Los productos se pueden aplicar ampliamente a los siguientes usos, como empresas industriales, edificios de oficinas, tiendas, museos, instalaciones de seguridad, cárceles, centrales nucleares, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, centros de exposiciones, estaciones de esquí, gimnasio y otros. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1400x185x1020mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de pasaje: ≤900mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo de personas: 35-40 por minuto <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de operación: 0.2 Segundos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240Vac. 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 24Vdc <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de comunicación: RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación: por contacto seco </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o código QR. <li style='margin-bottom: 5px;*>El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete. <li style='margin-bottom: 5px;*>Retraso de tiempo ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>font-family: terminal, monaco, monospace; font-size: 10pt;*>Nota: No incluye relay para contador. <li style='margin-bottom: 5px;*>font-family: terminal, monaco, monospace; font-size: 10pt;*>Requiere: mantenimiento de limpieza y protección con WD40 de acuerdo a la zona de instalación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sensores de análisis</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Los sensores obtienen la señal en tiempo real, la analiza y procesa a la persona u objeto para poder tener una variedad de acciones, de acuerdo al resultado del análisis los motores del torniquete se activaran, o alarmaran dependiendo la situación.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ajustes convenientes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Los usuarios pueden consultar y configurar rápida y fácilmente los parámetros del torniquete, ya no dependen totalmente de la computadora o del teclado para consultar y configurar los parámetros.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguro</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Puede trabajar en una sola dirección, bidireccional, paso libre, con autorización para satisfacer las necesidades del usuario.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Múltiples modos de control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Puede trabajar en una sola dirección, bidireccional, paso libre, con autorización para satisfacer las necesidades del usuario.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Posicionamiento Preciso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>El posicionamiento preciso es gracias a los sensores fotoeléctricos, el ciclo de trabajo del torniquete puede ser regular o pesado gracias a ellos.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Indicador de control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>El indicador de control nos puede mostrar los tres diferentes tipos de estado del torniquete, abierto, en espera y pasaje libre.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Motor paso a paso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Ambos lados del torniquete cuentan con motor paso a paso para una coordinación y sincronización óptima, el controlador mismo lleva el control de todos los sistemas del torniquete, tal como sensores, motores, iluminación, frenado, etc...</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Los torniquetes de la serie 4000HD de la marca AccessPRO garantiza hasta 5,000,000 de ciclos antes del primer fallo del mecanismo. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de obstáculos con sensores fotoeléctricos para prevención de accidentes
Característica 2	Estructura en acero inoxidable 304 de 1.0 mm para alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Ancho de pasaje 900 mm (2.95 ft) para accesibilidad de personas con movilidad reducida
Característica 4	Flujo de 35-40 personas por minuto para descongestión eficiente de puntos de entrada
Característica 5	Paneles de acrílico transparentes que integran estética moderna con visibilidad operativa
Característica 6	Diseño modular de fácil instalación y mantenimiento para reducción de costos operativos