



Adaptador ASD para Probar Sistemas de Detección de Humo por Aspiración con Probador SOLO-365

SKU: SOLO-372 Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$8,203.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transforma SOLO-365 en comprobador con aspiración ASD <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite comprobación funcional de sistemas ASD <li style='margin-bottom: 5px;'>Se ajusta fácilmente al SOLO-365 <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite realizar pruebas eficientes en sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador opcional diseñado específicamente para sistemas de aspiración </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas funcionales de sistemas de detección de humo por aspiración (ASD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación de rendimiento en instalaciones con sistemas ASD <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de detección temprana de incendios </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para SOLO-365 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de detección de humo por aspiración </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la verificación de sistemas ASD sin requerir equipos adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para fácil instalación y uso </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El adaptador ASD SOLO-372 es un accesorio diseñado para convertir el comprobador electrónico de detectores de humo SOLO-365 en una herramienta capaz de realizar pruebas en sistemas de detección de humo por aspiración (ASD). Este adaptador permite verificar el funcionamiento correcto de los sistemas ASD mediante una conexión sencilla y segura al equipo SOLO-365, facilitando la detección de posibles fallas en el sistema de aspiración.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SOLO372 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: SOLO-365 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Adaptador para sistemas ASD <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Transforma SOLO-365 en comprobador de sistemas ASD <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil acoplamiento al equipo base </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/djgckGDQAhE' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Probando Sistemas Por Aspiración ASD Con Dispensador Electrónico Solo 365</h3> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/7VpMj_K_JF8' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Adaptador De Sistemas De Aspiración ASD</h3> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/FXJM0Q8sB5U' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Colocación de Adaptador ASD en Dispensador Electrónico Solo 365</h3> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/Kn3vVepqXUQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Adaptador ASD de aspiración en Dispensador Electrónico Solo 365</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte probador SOLO-365 en comprobador ASD funcional
Característica 2	Verificación de rendimiento sin equipos adicionales
Característica 3	Instalación rápida en probador existente
Característica 4	Pruebas funcionales en detección temprana de incendios
Característica 5	Diseño ergonómico para uso en campo
Característica 6	Mantenimiento preventivo y correctivo simplificado