



Adaptador universal de brazos rígidos para analizador CADEX

SKU: 07-110-0192 Marca: Cadex Electronics Inc Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$5,593.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador universal de brazos rígidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para analizadores CADEX <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite conexión de múltiples modelos de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con analizadores C5100B, C7200, C7400, C7400ER y C8000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 071100192 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Baterías Li-ion <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 7.2V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad típica: 2000-3400mAh </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos de Baterías Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>KNB-L2 <li style='margin-bottom: 5px;'>KNB-L3 <li style='margin-bottom: 5px;'>KNB-L55 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos de Dispositivos Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NX5200 <li style='margin-bottom: 5px;'>NX5300 <li style='margin-bottom: 5px;'>NX5400 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK5230 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK5330 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK5430 <li style='margin-bottom: 5px;'>VP5000 Series <li style='margin-bottom: 5px;'>VP6000 Series <li style='margin-bottom: 5px;'>TK5400 </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Analizadores CADEX Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>C5100B Storefront Analyzer <li style='margin-bottom: 5px;'>C7200 (C Series) 2-Bay Professional Analyzer <li style='margin-bottom: 5px;'>C7400 (C Series) 4-Bay Professional Analyzer <li style='margin-bottom: 5px;'>C7400ER (C Series) 4-Bay Extended Range Professional Analyzer <li style='margin-bottom: 5px;'>C8000 Lab Analyzer </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los modelos de baterías compatibles pueden no estar limitados a los listados. Un nuevo modelo de batería puede estar disponible y ser compatible con uno de los modelos del dispositivo. Este adaptador probablemente sea compatible con dichas baterías. Se recomienda verificar la compatibilidad con baterías no listadas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las baterías no están incluidas con el adaptador.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura y estable en laboratorios
Característica 2	Compatible con 5 modelos de analizadores CADEX
Característica 3	Soporta 3 modelos de baterías Motorola
Característica 4	Ideal para entornos profesionales de prueba
Característica 5	Diseño universal para múltiples configuraciones
Característica 6	Amplia compatibilidad con series NX, TK y VP