



Adaptador universal de pinzas de caiman para serie de analizadores C7X00 de CADEX.

SKU: 07-110-0115 Marca: Cadex Electronics Inc Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$2,935.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño SnapLock™ para fácil intercambio con adaptadores personalizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria no volátil de 16kb para almacenamiento de configuraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada UBA almacena hasta 10 C-Codes únicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples químicas de baterías </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: Bañados en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Químicas compatibles: Li-ion, NiMH, NiCd, SLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año (2 años con analizador Cadex) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad eléctrica con toda la línea de analizadores Cadex <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con analizadores C7X00, C5100B, C8000 y otros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con baterías de tamaño pequeño, mediano y grande </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de baterías en dispositivos con baterías no removibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Test de baterías con contactos estrechos o difíciles de alcanzar <li style='margin-bottom: 5px;'>Evaluación de baterías con terminales expuestos o especiales </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SmartCable con pinzas de caimán (3A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión mediante conectores banana <li style='margin-bottom: 5px;'>SmartConnect con FlexStrip para baterías de iPhone/Samsung </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes Incluidos</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable con pinzas de caimán roja y negra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores banana para conexión al analizador <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de temperatura magnético </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetros de batería almacenados en el adaptador <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante el analizador <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples opciones de selección de polaridad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio rápido con diseño SnapLock
Característica 2	Memoria no volátil de 16KB para configuraciones
Característica 3	Almacena hasta 10 C-Codes únicos por unidad
Característica 4	Contactos bañados en oro para máxima conductividad
Característica 5	Conector SmartCable con pinzas de caimán y banana
Característica 6	Compatible con baterías pequeñas, medianas y grandes