



Barrera Vehicular Gris / Uso Intensivo Continuo / Compatible con Mástil de hasta 14 ft / 4.26 m (No incluido) / Bajo mantenimiento / Garantía 5 años

SKU: 1601-480 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$61,118.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 Hp<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de operación II, III y IV (Según UL 325)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115 Vac<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 5.4 Amp.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantía contra defectos de fabricación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Izquierda o derecha configurable en campo.</div></div></div><hr /><!-- Sección de información detallada --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones detalladas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Vehicular de uso continuo compatible con brazo de hasta 4 metros.<li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del modelo 1601-480:<li style='margin-bottom: 5px;'>25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 Hp<li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 Hp<li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa para mástil de plástico en color blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Características adicionales:<li style='margin-bottom: 5px;'>25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'>Programación de límites magnéticos<li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos para sensores de masa interconstruidos<li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático programable<li style='margin-bottom: 5px;'>Dos salidas de voltaje interconstruidas para la conexión de accesorios<li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 1/2 Hp para uso continuo<li style='margin-bottom: 5px;'>Opción para brazo abatible (Se adquiere por separado)<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de brazo con iluminación blanca o Rojo/Verde (Se adquiere por separado)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><hr /></div></div><!-- Sección de selección de mástil y kit --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paso 1: Elegir un mástil y kit de instalación</h3><div style='padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); border-radius: 8px;'><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal de aluminio sin accesorios 1601-555, requiere un kit de instalación 1601-242.</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal con borde de reversa sin iluminación 1601-555, requiere un kit de instalación 8080-235 y un borde de reversa sin luz <strong style='color: #2880b9;'>8080-612</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal con borde de reversa con iluminación 1601-555 8080-612</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal con borde de reversa sin luz 8080-612</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal con borde de reversa con luz 8080-912</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal con borde de reversa sin iluminación 8080-235 y un borde de reversa con luz 8080-912</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Brazo octagonal con borde de reversa sin iluminación 8080-235 y un borde de reversa con luz 8080-912</p></div></div><!-- Sección de elementos opcionales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paso 2: Elegir los elementos opcionales</h3><div style='padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); border-radius: 8px;'><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Sensor de masa original DKS 9410-010, requiere un lazo magnético SYSLM6</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular XBSSW01</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Fotocelda de seguridad con alcance de 7 metros XBSRR7</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Láser de seguridad para aplicaciones de acceso vehicular 10LZR-H100-KIT19327</p><p style='margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Semaforo para barreras Doorking 1603-222</p></div></div><!-- Sección de notas y recomendaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas y Recomendaciones Adicionales</h3><div style='padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); border-radius: 8px;'><p style='text-align: center;'>Todos los componentes y accesorios se venden por separado.</p><p style='text-align: center;'>Los dispositivos de acceso vehicular requieren ser instalados por personal certificado.</p><p style='text-align: center;'>Las notas aplican para el modelo 1601-080.</p><p style='text-align: center;'>La garantía cubre específicamente daños y/o mal funcionamiento derivados de un defecto de fabricación en el producto.</p><p style='text-align: center;'>Cualquier daño causado por una operación o instalación incorrecta, invalida la póliza de garantía del producto.</p><p style='text-align: center;'>El cumplimiento de la norma UL325 exige el uso de dispositivos de seguridad adicionales. Para mayor información puede consultar el siguiente enlace UL 325 Safety Standard</p><p style='text-align: center;'>Con el fin de asegurar una mejor protección contra descargas eléctricas, es necesario conectar una línea de Tierra Física en las terminales designadas en la barrera vehicular, así como también debe agregar un dispositivo protector de línea contra descargas eléctricas.</p></div></div><!-- Sección de videos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos de instalación y operación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uSUOr9ckTY' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/n80pMTMFoPQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hRtRZ9bSKw' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HUCZDI9mybE' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IKAWuLvxuZ0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua con motor de 1/2 HP sin sobrecalentamiento
Característica 2	Compatible con brazos de hasta 4 m para diversos anchos de vialidad
Característica 3	Configuración izquierda/derecha en campo sin herramientas
Característica 4	Interruptor de encendido/apagado integrado para control directo
Característica 5	Clasificación UL 325 para operación Clase II, III y IV
Característica 6	Programación de límites magnéticos para posicionamiento preciso