

Sin imagen disponible

SKU: 2DSCANNER-BASE Marca: SUNMI Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO =====><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 40px; border-radius: 16px; overflow: hidden;'></div><div style='margin-bottom: 50px; text-align: center;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #FF6A2C; opacity: 0.85; margin-bottom: 14px;'>SUNMI · D Scanner Base · Accesorio</p><h2 style='font-size: 40px; margin-bottom: 18px; color: #FF6A2C; font-weight: 300; line-height: 1.15; letter-spacing: -0.5px;'>Manos libres.
Escanee continuo.
Sin pausas.</h2><p style='text-align: center; font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.7; max-width: 620px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'>Una base. El escán;ner colocado. El modo continuo se activa solo. La fila avanza sin que el operador toque un botón. Del checkout al inventario, cada escaneo fluye. </p></div><!-- ===== STATS RIBBON =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(255,106,44,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(255,106,44,0.25);'><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 34px; font-weight: 300; color: #FF6A2C; margin-bottom: 4px;'>0 s</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>Tránscicón</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 34px; font-weight: 300; color: #FF6A2C; margin-bottom: 4px;'>3M+</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>Disparos del gatillo</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 34px; font-weight: 300; color: #FF6A2C; margin-bottom: 4px;'>0 s</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>Peso</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 34px; font-weight: 300; color: #FF6A2C; margin-bottom: 4px;'>3M+</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>Multiplataforma</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #FF6A2C; opacity: 0.75; margin-bottom: 10px;'>Modo continuo</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: #FF6A2C; line-height: 1.3;'>Colocas el escán;er. La base hace el resto.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.7;'>Sin presionar botones. Sin alternar modos. La base detecta el escán;er SUNMI 2D y activa automáticamente el escaneo continuo. El operador solo acerca el producto. El lás;er lee; el LED confirma; el buzzer suena. Todo fluye. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border-radius: 16px; overflow: hidden; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(255,106,44,0.2);'></div></div><!-- ===== PILAR 2 =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;'><div style='flex-direction: row-reverse;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #FF6A2C; opacity: 0.75; margin-bottom: 10px;'>Auto-Checkout</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: #FF6A2C; line-height: 1.3;'>El cliente escanea. El staff respira.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.7;'>Con la base en modo continuo, el auto-checkout se vuelve trivial. El cliente acerca sus productos uno tras otro sin tocar el escán;er. Códigos QR, EAN-13, UPC-A, el sensor CMOS de 640×480 los captura a 300 mm de distancia. La fila se mueve. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border-radius: 16px; overflow: hidden; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(255,106,44,0.2);'></div></div><!-- ===== PILAR 3 =====><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px; border-radius: 16px; background-color: rgba(255,106,44,0.05); border: 1px solid rgba(255,106,44,0.15);'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #FF6A2C; opacity: 0.75; margin-bottom: 10px;'>Disóo específico</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: #FF6A2C; line-height: 1.3;'>Encaje preciso. Sin juego. Sin vibración.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.7; max-width: 600px;'>Disóa exclusivamente para el escán;er SUNMI 2D. La tolerancia del encaje elimina vibraciones durante el escaneo. El peso de 0.25 kg le da estabilidad sobre cualquier superficie de punto de venta. El cable USB se mantiene ordenado y protegido. </p></div><!-- ===== APLICACIONES =====><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #FF6A2C; opacity: 0.75; margin-bottom: 20px; text-align: center;'>Aplicaciones</p><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px;'><div style='padding: 24px; border: 1px solid rgba(255,106,44,0.25); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,106,44,0.03);'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; color: #FF6A2C; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Retail</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Auto-checkout sin supervisión en tiendas de alto volumen.</p><div style='padding: 24px; border: 1px solid rgba(255,106,44,0.25); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,106,44,0.03);'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; color: #FF6A2C; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Supermercado</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Escanee continuo de productos en caja rápida.</p></div><div style='padding: 24px; border: 1px solid rgba(255,106,44,0.25); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,106,44,0.03);'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; color: #FF6A2C; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Almacén</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Inventario ágil con ambas manos libres para manipular producto.</p></div><div style='padding: 24px; border: 1px solid rgba(255,106,44,0.25); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,106,44,0.03);'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; color: #FF6A2C; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Farmacia</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Lectura de códigos Data Matrix y QR en empaque pequeño.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES =====><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #FF6A2C; opacity: 0.75; margin-bottom: 24px; text-align: center;'>Especificaciones</p><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;'><div style='border: 1px solid rgba(255,106,44,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden; background-color: rgba(255,106,44,0.03);'><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(255,106,44,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: #FF6A2C; opacity: 0.9;'>Físicas</div><div style='padding: 14px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'><dt style='opacity: 0.6;'>Peso</dt><dd style='margin: 0;'>0.25 kg</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'><dt style='opacity: 0.6;'>Largo</dt><dd style='margin: 0;'>10 cm (3.9 in)</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'><dt style='opacity: 0.6;'>Ancho</dt><dd style='margin: 0;'>8 cm (3.1 in)</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'><dt style='opacity: 0.6;'>Altór</dt><dd style='margin: 0;'>5 cm (2.0 in)</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'><dt style='opacity: 0.6;'>