

Sin imagen disponible

Botón de Prueba (Test Switch) para Detección Linear de Calor SafeCable

SKU: RG-5223 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$3,153.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Limitación de corriente: Resistiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 24VDC - 28VDC máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad de corriente: 100 mA máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de fuga: 1uA a menos que se indique lo contrario <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible Reemplazable: 160mA por canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Lugar de montaje: No Peligrosos o Clase 1 Div.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Efecto de la temperatura: <0.25% / 10K <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de cortocircuito: Sí, a menos que se indique lo contrario <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 100kHz @ s l c> 50 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Método Puesta a tierra: A través de Montaje plataforma <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -4 ° a +140 ° F (-20 ° C a 60 ° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de Montaje: 35 mm DIN carril en HDJ / ELR Box <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x H x D): 4 5/8' x 4 1/8' x 4 5/8' (11.75cm x 10.48cm x 11.75cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.07 libras (0.49 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de humedad: Hasta 95%, sin condensación </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Los interruptores de prueba pueden ser colocados en el extremo de un cable de detección lineal de calor de zona y se utilizarán para la puesta en marcha, inspecciones y pruebas del sistema. La caja de prueba y terminal RedGear es resistente, no metálica, NEMA 4 (IP66). Una junta de espuma en el lugar sella las tapas unidas con tornillos de acero inoxidable. Todas las cajas de conexión y terminación deben utilizar un conector de alivio de tensión (Parte #: RG1110) para todas las penetraciones de cable LHD realizados en la caja de prueba. No se requieren sierras perforadoras de agujero para insertar el conector de alivio de tensión que asegura y evita daños en el cable LHD, y sella la penetración de la humedad y la suciedad que ayuda a prevenir la corrosión. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al Fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de Prueba con Botón de Prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala al final del cable detector de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Se usa para la inspección y prueba del sistema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11.4 x 11.4 x 10.4 cm </div> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/daekOuGHwms' allowfullscreen='></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>