

Sin imagen disponible

Caja de 72 latas de humo sintético en aerosol para probar detectores de humo en uso manual o en dispensadores SOLO-330/SOLO-332

SKU: M8-BP Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$18,743.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Paquete de 12 latas de 2.6 onzas de Smoke Centurion, Humo Sintético en Aerosol para probar detectores de humo en uso manual o en dispensadores SOLO-330/SOLO-332</p> </div> <!-- Secciones de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL / ULC <li style='margin-bottom: 5px;'>Más pruebas por lata <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo costo por prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso manual o con dispensador SOLO-330 (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>No contiene silicona y reduce el riesgo de contaminación al detector <li style='margin-bottom: 5px;'>Fórmula aprobada por los fabricantes de detectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ecológicamente responsable – inofensivo para la capa de ozono </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Composición: Butano (50-100%), Propano (10-25%), Etanol (0-5%) <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión: 62.4 psig (4.3 bar) @ 68°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 36.2 lb/ft³ (0.58 g/cm³) @ 68°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Punto de inflamabilidad: <32°F (<0°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Límites de inflamabilidad: 1.5 - 15.0 Vol-% <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de ignición: 689°F (365°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 122°F <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de transporte: UN 1950, AEROSOLS, Clase 2.1 (inflamable) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y manejo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: GH502 - Inflamable <li style='margin-bottom: 5px;'>Frases de riesgo: H222: Aerosol extremadamente inflamable <li style='margin-bottom: 5px;'>Frases de seguridad: P210, P211, P251, P410+P412 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ocular: Usar protección ocular si hay riesgo de contacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección cutánea: Usar guantes de nitrilo en contacto prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación: Asegurar ventilación adecuada durante el manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Proteger de calor, llamas y superficies calientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Disposición: Reciclar envases completamente vacíos. No incinerar. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso con dispensadores SOLO-330/SOLO-332 <li style='margin-bottom: 5px;'>Simulación de humo para mantenimiento preventivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de sensibilidad de detectores de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación de sistemas de alarma de incendios </div> <!-- Tarjetas de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con detectores estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>No afecta componentes electrónicos <li style='margin-bottom: 5px;'>No deja residuos conductivos <li style='margin-bottom: 5px;'>No contiene silicona </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Biodegradable <li style='margin-bottom: 5px;'>No daña la capa de ozono <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja toxicidad acuática <li style='margin-bottom: 5px;'>No bioacumulable </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>