



Cápsula de Humo Sintético / Paquete de 3 Piezas / Compatible con Testifire TF1001, TF-2001, TF-2851-KIT / Uso Múltiple / Prueba Simultánea de Humo, Calor y CO

SKU: TS3 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$7,190.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de 3 cápsulas de humo sintético reemplazables diseñadas para integrarse con los probadores de detectores de la serie Testifire. Cada cápsula permite múltiples ciclos de prueba, eliminando la necesidad de consumibles de un solo uso y optimizando los costos operativos en programas de mantenimiento recurrente. El sistema genera humo de forma interna y es compatible con pruebas de temperatura fija, tasa de ascenso térmico y detección de monóxido de carbono, facilitando la verificación integral de detectores ópticos, de ionización, térmicos y multi-criterio en instalaciones convencionales, direccionables y direccionables analógicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cápsula de humo reemplazable para uso múltipleCompatible con modelos TF-1001, TF-2001, TF-2851-KIT y TF-2823-KITPaquete de 3 piezas para mayor disponibilidad operativaDiseñado para equipos de pruebas específicos de la serie TestifireFácil instalación y mantenimiento rápidoPrueba simultánea de humo, calor y COAplicaciones: detectores ópticos (fotoeléctricos), detectores de ionización, detectores térmicos (temperatura fija o tasa de ascenso), detectores múltiples o multi-criterio, detectores convencionales, direccionables o direccionables analógicosModo humo: generación interna a través de cápsulas reemplazablesModo calor normal: prueba de temperatura fija y tasa de ascenso hasta 90°C (194°F)Modo calor alto: prueba de temperatura fija y tasa de ascenso hasta 120°C (248°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Generación de humo: interna mediante cápsulas reemplazablesPrueba simultánea: humo, calor y COModo calor normal: temperatura fija y tasa de ascenso hasta 90°C (194°F)Modo calor alto: temperatura fija y tasa de ascenso hasta 120°C (248°F)Compatibilidad: detectores ópticos, de ionización, térmicos, multi-criterio, convencionales, direccionables y direccionables analógicos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Formato: cápsula reemplazable de uso múltipleCantidad: 3 piezas por paqueteInstalación: rápida, sin herramientas especializadasMantenimiento: diseñado para ciclos de servicio regulares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>3 cápsulas de humo sintético reemplazables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cápsula reemplazable para múltiples ciclos de prueba sin desperdicio
Característica 2	Compatible con probadores Testifire TF1001, TF-2001 y TF-2851-KIT
Característica 3	Prueba simultánea de humo, calor y CO en un solo equipo
Característica 4	Aplicación en detectores ópticos, de ionización, térmicos y multi-criterio
Característica 5	Instalación rápida que reduce tiempos de mantenimiento programado
Característica 6	Operación hasta 90°C (194°F) en modo calor normal y alto