



Conector SMA hembra inverso de anillo plegable para cable RG-58/U, Oro/ Oro Teflón.

SKU: RP-3050-1C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$137.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Sección de título y características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características del Conector SMA</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo de Conector: SMA Hembra Inverso<li style='margin-bottom: 5px;'/>Especial para Cable: RG-58/U<li style='margin-bottom: 5px;'/>Modo de Ensamble: Anillo plegable<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cuerpo de Material: Bronce con recubrimiento de oro<li style='margin-bottom: 5px;'/>Contacto Central: Oro<li style='margin-bottom: 5px;'/>Aislante Dieléctrico: Teflón</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; float: none; data-pasted='true'>LP-195, RG-58/U, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/><hr><p data-pasted='true'>Para cables coaxiales <p style='-tw-border-spacing-x: 0; -tw-border-spacing-y: 0; -tw-translate-x: 0; -tw-translate-y: 0; -tw-rotate: 0; -tw-skew-x: 0; -tw-skew-y: 0; -tw-scale-x: 1; -tw-scale-y: 1; -tw-pan-x: ; -tw-pan-y: ; -tw-pinch-zoom: ; -tw-scroll-snap-strictness: proximity; -tw-gradient-from-position: ; -tw-gradient-via-position: ; -tw-gradient-to-position: ; -tw-ordinal: ; -tw-slashed-zero: ; -tw-numeric-figure: ; -tw-numeric-spacing: ; -tw-numeric-fraction: ; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow-colored: 0 0 #0000; -tw-blur: ; -tw-brightness: ; -tw-contrast: ; -tw-grayscale: ; -tw-hue-rotate: ; -tw-invert: ; -tw-saturate: ; -tw-backdrop-invert: ; -tw-backdrop-opacity: ; -tw-backdrop-saturate: ; -tw-backdrop-sepia: ; -tw-contain-size: ; -tw-contain-layout: ; -tw-contain-paint: ; -tw-contain-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); text-align: left !important; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; min-height: 1.53em; margin-left: 16px; color: rgb(26, 26, 26); font-family: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: break-spaces; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; data-pasted='true'><p style='-tw-border-spacing-x: 0; -tw-border-spacing-y: 0; -tw-translate-x: 0; -tw-translate-y: 0; -tw-rotate: 0; -tw-skew-x: 0; -tw-skew-y: 0; -tw-scale-x: 1; -tw-scale-y: 1; -tw-pan-x: ; -tw-pan-y: ; -tw-pinch-zoom: ; -tw-scroll-snap-strictness: proximity; -tw-gradient-from-position: ; -tw-gradient-via-position: ; -tw-gradient-to-position: ; -tw-ordinal: ; -tw-slashed-zero: ; -tw-numeric-figure: ; -tw-numeric-spacing: ; -tw-numeric-fraction: ; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow-colored: 0 0 #0000; -tw-blur: ; -tw-brightness: ; -tw-contrast: ; -tw-grayscale: ; -tw-hue-rotate: ; -tw-invert: ; -tw-saturate: ; -tw-backdrop-invert: ; -tw-backdrop-opacity: ; -tw-backdrop-saturate: ; -tw-backdrop-sepia: ; -tw-contain-size: ; -tw-contain-layout: ; -tw-contain-paint: ; -tw-contain-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px; font-family: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; min-height: 1.53em;'/>
</p><p style='-tw-border-spacing-x: 0; -tw-border-spacing-y: 0; -tw-translate-x: 0; -tw-translate-y: 0; -tw-rotate: 0; -tw-skew-x: 0; -tw-skew-y: 0; -tw-scale-x: 1; -tw-scale-y: 1; -tw-pan-x: ; -tw-pan-y: ; -tw-pinch-zoom: ; -tw-scroll-snap-strictness: proximity; -tw-gradient-from-position: ; -tw-gradient-via-position: ; -tw-gradient-to-position: ; -tw-ordinal: ; -tw-slashed-zero: ; -tw-numeric-figure: ; -tw-numeric-spacing: ; -tw-numeric-fraction: ; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow-colored: 0 0 #0000; -tw-blur: ; -tw-brightness: ; -tw-contrast: ; -tw-grayscale: ; -tw-hue-rotate: ; -tw-invert: ; -tw-saturate: ; -tw-backdrop-invert: ; -tw-backdrop-opacity: ; -tw-backdrop-saturate: ; -tw-backdrop-sepia: ; -tw-contain-size: ; -tw-contain-layout: ; -tw-contain-paint: ; -tw-contain-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); font-weight: bolder;'/>Herramientas recomendadas:</p></div><div style='-tw-border-spacing-x: 0; -tw-border-spacing-y: 0; -tw-translate-x: 0; -tw-translate-y: 0; -tw-rotate: 0; -tw-skew-x: 0; -tw-skew-y: 0; -tw-scale-x: 1; -tw-scale-y: 1; -tw-pan-x: ; -tw-pan-y: ; -tw-pinch-zoom: ; -tw-scroll-snap-strictness: proximity; -tw-gradient-from-position: ; -tw-gradient-via-position: ; -tw-gradient-to-position: ; -tw-ordinal: ; -tw-slashed-zero: ; -tw-numeric-figure: ; -tw-numeric-spacing: ; -tw-numeric-fraction: ; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow-colored: 0 0 #0000; -tw-blur: ; -tw-brightness: ; -tw-contrast: ; -tw-grayscale: ; -tw-hue-rotate: ; -tw-invert: ; -tw-saturate: ; -tw-backdrop-invert: ; -tw-backdrop-opacity: ; -tw-backdrop-saturate: ; -tw-backdrop-sepia: ; -tw-contain-size: ; -tw-contain-layout: ; -tw-contain-paint: ; -tw-contain-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: break-spaces; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'/><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59, 130, 246, 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding-left: 16px; color: rgb(26, 26, 26); font-family: Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; data-pasted='true'><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59, 130, 246, 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;'/><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59, 130, 246, 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'/>CCT-03 – Herramienta de corte</p></div><li style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59, 130, 246, 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'/><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59, 130, 246, 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'/><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59, 130, 246, 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'/>CT-240/195 – Pinzas para plegar anillo de conector</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cables coaxiales RG-58/U, LMR-195, CNT-195, LP-195, RG-142 y LP142
Característica 2	Anillo plegable que simplifica el ensamblaje sin soldadura

Característica 3	Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto central para máxima conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón con excelente resistencia dieléctrica
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Cuerpo de bronce para alta durabilidad mecánica