



Detector de metales de 6 zonas/ Uso en Interior/ Contador de alarmas y Personas

SKU: APMESEC8 Marca: ACCESSPRO Categoría: Detectores de Metal

\$9,604.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ivan.reyes/AccessPRO/bannerarc.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Técnica de medici&ocuten por onda contin&uacuta;a<li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de autodiagn&ocutestico<li style='margin-bottom: 8px;*>Teclado para programaci&ocuten<li style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla alfanumétrica para programaci&ocuten<li style='margin-bottom: 8px;*>Ajuste de zonas independientes<li style='margin-bottom: 8px;*>C&ocutemigo maestro para acceso a programaci&ocuten<li style='margin-bottom: 8px;*>Detecci&ocuten de metales ferrosos y no ferrosos.**<li style='margin-bottom: 8px;*>Base para fijarse al piso</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Mútiples frecuencias para operaci&ocuten de detectores en el mismo sitio<li style='margin-bottom: 8px;*>Barra de Luz de nivel de intensidad de metales.<li style='margin-bottom: 8px;*>LED de estatus del sistema operativo<li style='margin-bottom: 8px;*>Mús de 50 inspecciones por minuto<li style='margin-bottom: 8px;*>Inmunidad a interferencias<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas<li style='margin-bottom: 8px;*>Barras de luces laterales indicadoras de la ubicaci&ocuten del metal o arma</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operaci&ocuten de 0 a 55 ºC, humedad 95% no condensada<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentaci&ocuten: 110 Vca 60Hz<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo: 12W<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 90 x 220 x 58 cm<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 65.45 kg.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/accesspro/aplicacion.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h2 style='color: #0d528a; font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Detector de Metales para interior</h2><p style='margin-bottom: 15px;*>Útil en aeropuertos, negocios, tiendas, escuelas, hoteles, hospitales, industrias, exposiciones, casinos y actos cívicos.</p><p style='margin-bottom: 15px;*>Principalmente detecci&ocuten de armas y protecci&ocuten de sus activos de metal.</p><div style='margin-bottom: 15px;*><p style='text-align: center; border-bottom: 5px solid #0d528a; margin: 10px 0; padding-bottom: 5px; color: inherit;*>Aplicaci&ocuten para interior</p><p style='text-align: center; border-bottom: 5px solid #0d528a; margin: 10px 0; padding-bottom: 5px; color: inherit;*>6 zonas de sensado</p><p style='text-align: center; border-bottom: 5px solid #0d528a; margin: 10px 0; padding-bottom: 5px; color: inherit;*>8 programas precargados para detecci&ocuten</p><p style='text-align: center; border-bottom: 5px solid #0d528a; margin: 10px 0; padding-bottom: 5px; color: inherit;*>Contador incluido y programaci&ocuten por control remoto</p></div></div><div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><p style='color: #c0392b; margin-bottom: 15px;*>NOTA: AL MOMENTO DE INSTALAR VERIFICAR LOS NUMEROS DE SERIE DE LOS LATERALES CON EL CEREBRO, ESTOS DEBERÁN COINCIDIR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Para su fijaci&ocuten es necesario colocar taquete expansivo de 1/4.<li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: #202124; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgba(32, 33, 36, 0.04);*> El volumen, aislamiento y peso de los metales dependerá para la detecci&ocuten correcta. Sín la necesidad de detecci&ocuten es diferente a la naturaleza de los arcos (armas de fuego, armas blancas) se recomienda realizar pruebas con muestras de los accesorios que se pretenden detectar sobre todo si son pequeños.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/ivGXagUrFw' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/WLapdkFAQaw' allowfullscreen=''></iframe></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/accesspro/accespro.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div>