



Dispensador de aerosol para prueba de detectores de humo o monóxido de carbono hasta 4 pulg (100 mm), se usa con aerosoles SOLO-A10, M8, SOLO-C6 (monóxido de carbono)

SKU: SOLO-330 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$21,254.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Las normas y estándares del Código Nacional de Alarmas de Incendio (NFPA72) imponen comprobaciones funcionales para introducir humo sintético hacia el interior de la cámara de detección del detector. La comprobación magnética no es aceptable. El uso del dispensador para generar humo de comprobación en aerosol para la activación eficaz de los detectores es altamente recomendable. </div> <div style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.08); padding: 15px; border-radius: 8px; border-left: 3px solid currentColor;*> <strong style='opacity: 0.9;*>Importante: Este dispensador no incluye pértiga telescópica. Para alcanzar detectores en altura, se requiere una pértiga compatible como la SOLO-100 (1.5 a 4.5 m / 15 ft) o la SOLO-108 (hasta 2.4 m / 8 ft), disponibles por separado. Ambas soportan extensiones SOLO-101 para mayor altura. </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Robusto para soportar el uso cotidiano y continuo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dosificador conserva aerosol y provee una dispersion precisa de las particulas de aerosol. <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo accionado por 5 muelles antagonistas para una entrega de aerosol eficaz y economica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensible al tacto, ideal para cielos rasos colgantes. <li style='margin-bottom: 5px;*>Recipiente transparente permite ver el LED del detector. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fortaleza y durabilidad en su moderna tecnologia de plastico para una larga vida util y peso ligero. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ligero y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño universal conveniente para un rango amplio de detectores (hasta 4' / 100mm en diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de resortes para techos suspendidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Copa transparente para tener el LED del detector visible <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco tipo columpio para uso en / desde ángulos <li style='margin-bottom: 5px;*>Excelente calidad, respaldada por garantía de por vida <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado por fabricantes de detectores <li style='margin-bottom: 5px;*>Utiliza aerosol de humo sintetico (no incluido) como: M8/SOLOA4/SOLOA6 <li style='margin-bottom: 5px;*>El dispensador de humo SOLO332 disponible para detectores mas grandes. </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dosificación precisa que conserva aerosol y reduce desperdicio
Característica 2	Mecanismo de 5 muelles antagonistas para entrega eficiente
Característica 3	Diseño ergonómico y ligero para techos suspendidos
Característica 4	Copa transparente para visualización directa del LED del detector
Característica 5	Construcción robusta para uso continuo y prolongado
Característica 6	Compatible con aerosoles M8, SOLO-A4, SOLO-A6 para pruebas de humo y CO