



Dispensador de aerosol para prueba de detectores de humo o monóxido de carbono hasta 7 pulg (177 mm), se usa con aerosoles SOLO-A10, M8, SOLO-C6 (monóxido de carbono)

SKU: SOLO-332 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$15,149.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- ===== AVISO PÉRTIGA ===== --> <div style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.08); padding: 15px; border-radius: 8px; border-left: 3px solid currentColor; '> <strong style='opacity: 0.9; '>Importante: Este dispensador no incluye pértiga telescópica. Para alcanzar detectores en altura, se requiere una pértiga compatible como la SOLO-100 (1.5 a 4.5 m / 15 ft) o la SOLO-108 (hasta 2.4 m / 8 ft), disponibles por separado. Ambas soportan extensiones SOLO-101 para mayor altura. </div> <!-- ===== CARACTERÍSTICAS ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Diseño ligero y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatible con detectores hasta 177mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px; '>Copa transparente para visibilidad del LED <li style='margin-bottom: 5px; '>Mecanismo de resortes para techos suspendidos <li style='margin-bottom: 5px; '>Marco tipo columpio para uso desde ángulos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Modelo: SOLO332 <li style='margin-bottom: 5px; '>Marca: SDI <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatibilidad: Detectores de humo o monóxido de carbono <li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro máximo compatible: 177 mm (7 pulg) <li style='margin-bottom: 5px; '>Altura máxima de uso: 7 pulg (177 mm) <li style='margin-bottom: 5px; '>Aerosoles compatibles: SOLO-A10, M8, SOLO-C6 </div> <!-- ===== APLICACIONES ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Pruebas de funcionamiento de detectores de humo <li style='margin-bottom: 5px; '>Pruebas de funcionamiento de detectores de monóxido de carbono <li style='margin-bottom: 5px; '>Mantenimiento de sistemas de detección en techos suspendidos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Excelente calidad con garantía de por vida <li style='margin-bottom: 5px; '>Aprobado por fabricantes de detectores <li style='margin-bottom: 5px; '>Requiere aerosol para prueba (no incluido) </div> </div> <!-- ===== COMPATIBILIDAD ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciona con aerosoles SOLO-A10 <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatible con aerosol M8 <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciona con aerosol SOLO-C6 para monóxido de carbono </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Contenido del kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>1 x Dispensador de aerosol <li style='margin-bottom: 5px; '>1 x Adaptador para aerosol </div> </div> <!-- ===== REQUISITOS ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Requisitos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Requiere aerosol para prueba (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px; '>Necesita acceso a detectores en techos hasta 7 pulg (177 mm) de altura </div> </div> <!-- ===== VIDEO ===== --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/616YL5QLgRk' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ligero que reduce fatiga en pruebas prolongadas de múltiples detectores
Característica 2	Copa transparente que permite visualizar el LED del detector durante la prueba
Característica 3	Mecanismo de resortes para instalación rápida en techos suspendidos sin herramientas adicionales
Característica 4	Marco tipo columpio que facilita el acceso desde ángulos difíciles de alcance
Característica 5	Compatible con tres formulaciones de aerosol para humo y monóxido de carbono
Característica 6	Ajuste universal para detectores circulares hasta 177 mm de diámetro