



Filtro interno para sistemas VESDA

SKU: VSP-005 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,694.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los filtros de cartucho de VESDA son reemplazo para los filtros en los detectores de VESDA VLC, VLF, VLP y VLS.</p></div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro de reemplazo fácil de cambiar <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para detectores de las series VLC, VLF, VLP y VLS <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtrado de dos etapas para máxima eficacia <li style='margin-bottom: 5px;'>Elimina partículas superiores a 20 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Ultra fina, remueve 99% de partículas de 0.3 micras </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; padding-left: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: VSP-005 <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 90 mm x 63 mm x 30 mm <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido: Unidad individual <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Detectores VESDA VLC, VLF, VLP y VLS <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Filtrado: Dos etapas <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Etapa 1: Remueve partículas >20 micras <li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Etapa 2: Remueve >99% de partículas de 0.3 micras o más </div> </div> <!-- Sección de funcionamiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El filtro VSP-005 proporciona una protección efectiva para los detectores VESDA mediante un sistema de filtrado de dos etapas:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Primera etapa: Elimina partículas grandes de más de 20 micras <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Segunda etapa: Filtro ultra fino que remueve más del 99% de partículas de 0.3 micras o más grandes, asegurando una barrera de aire limpio para la protección óptica </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El filtro VSP-005 es compatible con los siguientes modelos de detectores VESDA:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VLC <li style='margin-bottom: 5px;'>VLF <li style='margin-bottom: 5px;'>VLP <li style='margin-bottom: 5px;'>VLS </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Protección para detectores de aspiración VESDA
Característica 3	Filtrado grueso de partículas superiores a 20 micras
Característica 4	Eficiencia HEPA al 99% en partículas de 0.3 micras
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Cartucho individual para mantenimiento programado