



IBERNEX NX1075 — Consola IP de Control para Enfermería

SKU: NX1075 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$31,982.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 0; border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 50px 30px 40px; background: linear-gradient(transparent, rgba(11,26,48,0.85));'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>IBERNEX · NX1075 · Atención Sociosanitaria</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #ffffff; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.15;'/>El control total de tu hospital.
En una sola pantalla.</h2><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.85; margin: 0; max-width: 600px;'/>Consola IP de pared con pantalla táctil 7", lector RFID y VoIP SIP. Recibe alarmas, gestiona llamadas y registra presencia del personal desde el puesto de enfermería.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='background-color: #0B1A30; border-radius: 0 0 12px 12px; padding: 35px 20px; margin-bottom: 50px;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px;'/><div style='text-align: center; min-width: 110px;'/><div style='font-size: 38px; font-weight: 700; color: #EBA833; line-height: 1;'/>7"</div><div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Pantalla táctil</div></div><div style='text-align: center; min-width: 110px;'/><div style='font-size: 38px; font-weight: 700; color: #EBA833; line-height: 1;'/>125</div><div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>kHz RFID</div></div><div style='text-align: center; min-width: 110px;'/><div style='font-size: 38px; font-weight: 700; color: #EBA833; line-height: 1;'/>PoE</div><div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>802.3af</div></div><div style='text-align: center; min-width: 110px;'/><div style='font-size: 38px; font-weight: 700; color: #EBA833; line-height: 1;'/>SIP</div><div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>VoIP</div></div><div style='text-align: center; min-width: 110px;'/><div style='font-size: 38px; font-weight: 700; color: #EBA833; line-height: 1;'/>2</div><div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Ethernet</div></div><!-- ===== PILAR 1: PANTALLA TÁCTIL ===== --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>INTERFAZ TÁCTIL</p><h3 style='font-size: 30px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>7 pulgadas. Con guantes puestos.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px 0;'/>La pantalla táctil a color responde al contacto con guantes de látex. En un quirófano, en una guardia nocturna, en una emergencia — no necesitas quitarte nada para actuar.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/>Cada alarma se muestra con tipo, procedencia y estado en tiempo real. El botón físico de contestado permite tomar una llamada en un solo movimiento.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'/></div><!-- ===== PILAR 2: RFID ===== --><div style='background-color: #0B1A30; border-radius: 12px; padding: 50px 30px; margin: 0 0 50px 0;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; max-width: 1100px; margin: 0 auto;'/><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center; order: 2;'/></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; order: 1;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>IDENTIFICACIÓN RFID</p><h3 style='font-size: 30px; font-weight: 700; color: #ffffff; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>Presenta la tarjeta. Queda registrado.</h3><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px 0;'/>El lector RFID de 125 kHz identifica al personal sin contacto. Enfermeras, médicos y personal de limpieza registran su presencia al instante.</p><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/>Cada tarjeta abre un menú personalizado con tareas pendientes, alarmas y acceso directo a funciones asignadas. Compatible con tarjetas ISO 7816 de 64 bits.</p></div><!-- ===== PILAR 3: VOIP SIP ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; padding: 50px 20px;'/><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>COMUNICACIÓN VOIP</p><h3 style='font-size: 30px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>Tu voz, sin el ruido del mundo.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px 0;'/>Llamadas SIP entre habitaciones, consolas de enfermería y puestos médicos. El micrófono omnidireccional de alta sensibilidad capta cada palabra.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/>La cancelación de ecos digital elimina reverberaciones y feedback. Un botón físico para contestar — sin menús, sin demoras. Agenda personalizada para marcar directo a cualquier extensión.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'/></div><!-- ===== PILAR 4: RESPALDO ===== --><div style='background-color: #0B1A30; border-radius: 12px; padding: 50px 30px; margin: 0 0 50px 0;'/><div style='max-width: 750px; margin: 0 auto; text-align: center;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>CONTINUIDAD OPERATIVA</p><h3 style='font-size: 30px; font-weight: 700; color: #ffffff; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>Si el servidor cae, tú sigues.</h3><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px 0;'/>La NX1075 respalda eventos y alarmas cuando el servidor no está disponible en la red. Ninguna llamada se pierde. Ninguna alarma queda sin atender.</p><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/>Alimentación dual: 12 VCC o PoE (IEEE 802.3af). Un solo cable Ethernet para datos y energía. Instalación limpia, sin adaptadores adicionales.</p></div><!-- ===== TOPOLOGÍA ===== --><div style='padding: 50px 20px; text-align: center;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>TOPOLOGÍA</p><h3 style='font-size: 30px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>ARQUITECTURA IP</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 30px;'/>Terminales de habitación, consolas de enfermería y puestos médicos se integran en una sola red IP con base de datos centralizada.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='padding: 50px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600; text-align: center;'/>DONDE SE USA</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 30px 0; text-align: center;'/>Diseñada para entornos que no pueden fallar.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; max-width: 900px; margin: 0 auto;'/><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; max-width: 220px; border: 1px solid rgba(235,168,51,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center; background-color: rgba(235,168,51,0.04);'/><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 8px; color: inherit; font-weight: 700;'/>Hospitales</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Control de enfermería por piso</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; max-width: 220px; border: 1px solid rgba(235,168,51,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center; background-color: rgba(235,168,51,0.04);'/><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 8px; color: inherit; font-weight: 700;'/>Residencias</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Cuidado geriátrico 24/7</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; max-width: 220px; border: 1px solid rgba(235,168,51,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center; background-color: rgba(235,168,51,0.04);'/><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 8px; color: inherit; font-weight: 700;'/>Centros de terapia y recuperación</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='padding: 50px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 30px 0; text-align: center;'/>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; max-width: 1000px; margin: 0 auto;'/><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid #EBA833; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Pantalla</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; padding: 0;'/><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Tamaño</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>7 pulgadas</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Uso con guantes</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>5" (látex)</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; padding: 0;'/><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Puertos Ethernet</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>2 (Puerto 1 con PoE)</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Protocolo</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>VoIP SIP</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>RFID</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>125 kHz integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid #EBA833; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Eléctricas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; padding: 0;'/><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Alimentación</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>12 VCC / PoE 802.3af</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Consumo</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>550 mA a 12 VCC (7.6 W PoE)</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Audio</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>Altavoz + mic omnidireccional</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid #EBA833; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Físicas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; padding: 0;'/><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Montaje</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>Pared (superficie)</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>24 x 16 x 4 cm</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'/>Peso</div><div style='margin: 0 0 5px; opacity: 0.8;'/>0.5 kg</div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='background-color: #0B1A30; border-radius: 12px; padding: 50px 30px; margin: 30px 0 0 0; text-align: center;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>ECOSISTEMA IBERNEX</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #ffffff; margin: 0 0 15px 0;'/>Integración completa con tu instalación.</h3><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.85; max-width: 600px; margin: 0 auto 20px;'/>Compatible con terminales de habitación NX0019/B, NX1021 y NX0015. Software HELPNEX para gestión centralizada.</p><div style='display: inline-block; border: 1px solid rgba(235,168,51,0.4); border-radius: 8px; padding: 12px 25px; margin-top: 10px;'/><p style='font-size: 14px; color: #EBA833; margin: 0; font-weight: 600;'/>Garantía: 3 años</p><div style='font-size: 13px; color: #ffffff; opacity: 0.5; margin: 25px 0 0 0;'/>Nota: Requiere certificación para instalación y soporte técnico.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con guantes de látex en entornos clínicos
Característica 2	Identificación de personal sin contacto por RFID 125 kHz
Característica 3	Comunicación VoIP SIP con audio bidireccional y cancelación de ecos
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable
Característica 5	Respaldo automático ante fallo del servidor central
Característica 6	Visualización de alarmas con tipo, origen y estado en tiempo real