



SKU: KTZ-30E-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

decoration: underline;' href='http://www..mx/producto/S610-TOTAL-GROUND-75929.html' target='_blank' rel='noopener'>S610</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Registro plástico</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>3</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAB18</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector de Ojo</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAB18</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector para Varilla</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGBUSG10</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin: 15px 0;'>* Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN)</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre (No incluido)</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TG45AB</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TG45AB</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>ANTIOX</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aerosol para protección de terminales</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>3</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGCR11</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector de Ojo</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAB18</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector para Varilla</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>18</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAC</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aislador para torre</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin: 15px 0;'>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos</p> <p style='margin: 15px 0;'>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros</p> <p style='margin: 15px 0;'>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programe un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes de Instalación</h3> </div> </div> </div> </div>