



SKU: KTZ-30E-012P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

href="http://www..mx/producto/S610-TOTAL-GROUND-75929.html">S610</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Registro plástico.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">3</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGCR11</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Conector de Ojo</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">2</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGAB18</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Conector para Varilla</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGBUSG10</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete)</td></tr></tbody></table></div><p style="margin: 20px 0; color: inherit;">* Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN).</p></div><!-- Sistema Pararrayos Básico --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre (No incluido)</h3><div style="overflow-x: auto;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"><thead style="background-color: rgba(150,150,150,0.1);"><tr><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Cantidad</th><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Modelo</th><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGTDPC</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTILL.2)</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TG45AB</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">S610</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Registro plástico chico.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">3</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">ANTIOX</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Aerosol para protección de terminales.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">3</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGCR11</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Conector de Ojo.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">2</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGAB18</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Conector para Varilla.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">8</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">TGAC</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Aislador para torre.</td></tr></tbody></table></div><p style="margin: 20px 0; color: inherit;">*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.</p><p style="margin: 20px 0; color: inherit;">*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p><p style="margin: 20px 0; color: inherit;">Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente (DIAGRAMA).</p></div><!-- Recomendaciones --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado.<li style="margin-bottom: 5px;">Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería.<li style="margin-bottom: 5px;">No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes.<li style="margin-bottom: 5px;">Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales.<li style="margin-bottom: 5px;">La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre).Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo.</div><!-- Diagrama Representativo --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3></div><!-- Imágenes de Instalación --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Imágenes de Instalación</h3></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"></div></div>