



Línea de Tiza Autorretráctil / 50' (15.24m) / Nylon Trenzado 1.0mm / Cápsulas Reemplazables / Carcasa ABS de Alto Impacto

SKU: CHLK50R Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,154.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esta línea de tiza autorretráctil elimina el desorden de las herramientas tradicionales mediante un carrete que rebobina 50 pies (15.24 m) de hilo de nylon con solo presionar un botón. La línea trenzada de 1.0 mm proporciona trazados nítidos y precisos para marcado profesional en obra. Su sistema de cápsulas reemplazables permite cargar tiza roja o azul en segundos, mientras que la carcasa transparente de ABS de alto impacto permite visualizar el nivel de tiza restante en todo momento. Los agarres suaves antideslizantes garantizan confort durante jornadas de trabajo extendidas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Carrete autorretráctil con rebobinado rápido de 50' (15.24 m) mediante botónHilo de nylon trenzado de 1.0 mm para precisión y claridad de líneasCápsulas reemplazables para carga rápida de tiza (compatible con referencias CHLK00R y CHLK00B)Carcasa de ABS de alto impacto con acabado transparente para monitoreo de nivel de tizaAgarres antideslizantes ergonómicos para uso prolongadoHilo reemplazable para mantenimiento sencillo y extensión de vida útilIncluye tiza roja semipermanente; conversión a azul disponible con cápsula CHLK00B (se vende por separado)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Longitud de Línea</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>50' (15.24 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Diámetro de Hilo</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>1.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material de Carcasa</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>ABS de alto impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de Rebobinando</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>Autorretráctil por botón</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Sistema de Tiza</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>Cápsulas reemplazables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad de Cápsulas</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>CHLK00R / CHLK00B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Características de Carcasa</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>Transparente, agarres antideslizantes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: inherit;*>Hilo reemplazable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carrete autorretráctil de 50 pies con rebobinado rápido por botón
Característica 2	Línea de nylon trenzado de 1.0 mm para máxima precisión
Característica 3	Cápsulas intercambiables para cambio rápido de color de tiza
Característica 4	Carcasa transparente para monitoreo visual del nivel de tiza
Característica 5	Agarres antideslizantes para comodidad en uso prolongado
Característica 6	Hilo reemplazable para mantenimiento sencillo y larga vida útil