



Maletín Funcional Demo Sistema de Intercomunicación Paciente Enfermera / Solucion WIRELESS

SKU: NX0600 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$14,837.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; padding: 20px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Maletín demo NX0600</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Especial para sistema de llamada paciente enfermera inalámbrico</h3> <p style='margin: 0 auto; max-width: 800px; font-size: 15px; color: inherit;'>El demo incluye los accesorios básicos para una demostración del sistema de llamada paciente enfermera de Ibernex.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contiene todo lo necesario para realizar demos a clientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y ergonómico <li style='margin-bottom: 5px;'>Contiene terminales de cama y receptor de alertas inalámbrico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad sin cables para óptima comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sin obra <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales antibacterianos e impermeables <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución portátil, robusta y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad y adaptabilidad a diferentes necesidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con software Helpnex </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Productos incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal NX8809 (cama inalámbrico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal NX8809/B (baño inalámbrico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsador NX8809/C <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz NX8820 (pasillo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rótulo NX8834 (pasillo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor NX8833 (pager portátil) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología RF sin interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP54 e IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración batería: 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales antibacterianos <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos: software o autónomo <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas HIS o Resiplus </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Robustez tecnológica <li style='margin-bottom: 5px;'>Portabilidad y fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio mercado objetivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorro en costes de operatividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con software Helpnex <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 36 meses </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionamiento en 4 pasos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Emisión de la alarma por parte del paciente/residente <li style='margin-bottom: 10px;'>Recepción de la alarma en dispositivos del personal <li style='margin-bottom: 10px;'>Asistencia y atención de la alarma <li style='margin-bottom: 10px;'>Generación de informes con software Helpnex </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros hospitalarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Reformas y rehabilitaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros con sistemas preexistentes </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001 <li style='margin-bottom: 5px;'>IATF 16949 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado CE </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; padding: 20px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>IBERNEX, C/ Aláun 14 - nave 11, 50197 Zaragoza, España</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tel 902 106 730 / +34 976 794 226 • Fax. 902 104 806 / +34 976 233 366</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>ibernex@ibernex.es • www.ibernex.es</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px;'>©2018 Ibernex Ingeniería S.L. Todos los derechos reservados.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Demostración completa sin instalación permanente en sitio
Característica 2	Conectividad RF sin cables ni obras de construcción
Característica 3	Batería con autonomía de 5 años de operación
Característica 4	Terminales cama y baño con materiales antibacterianos
Característica 5	Integración nativa con plataforma software Helpnex
Característica 6	Diseño portátil y robusto para múltiples presentaciones