



Módulo Asistencial de Empotrar IP67 / Material ABS Antimicrobiano / Botón Cancelación / Indicador Luminoso de Alarma y Presencia / RS485 / Compatible Cajas Europeas y Americanas

SKU: NX0067/C

Marca: IBERNEX

Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,797.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'> El módulo asistencial de empotrar NX0067/X de Ibernex está diseñado para integrar múltiples funciones en un único dispositivo compacto. Fabricado en material ABS antimicrobiano, este módulo es ideal para baños y ambientes húmedos debido a su índice de protección IP67. Su diseño incluye botones para generación y cancelación de alarmas, así como indicadores luminosos para notificaciones de presencia y estado de alarma. Está diseñado para conectarse al bus RS485 del terminal de habitación, asegurando una supervisión continua y eficaz. </p> </div> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240,240,240,0.1);'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones frontales: 46x46mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS antimicrobiano <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de 1,5 m para instalación </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240,240,240,0.1);'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón verde para cancelación de alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Led verde indicador de presencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Led rojo indicador de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Accionable en todas las direcciones </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240,240,240,0.1);'>Especificaciones Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces y Conectividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a través de bus RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos y Compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cajas europeas (embellecedor: NX0068/EU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cajas americanas (adaptador + embellecedor: NX0068/LT) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en superficie con adaptador NX0069 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240,240,240,0.1);'>Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baños en hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Probadores y estancias privadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes húmedos </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240,240,240,0.1);'>Casos de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación de alarmas para atención inmediata <li style='margin-bottom: 5px;'>Cancelación de alarmas con intervención directa </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra alarma, cancelación y presencia en un solo dispositivo
Característica 2	Material ABS antimicrobiano para ambientes sanitarios y húmedos
Característica 3	Indicadores LED rojo para alarma y verde para presencia/cancelación
Característica 4	Protección IP67 para áreas con riesgo de inmersión temporal
Característica 5	Conexión RS485 para supervisión centralizada de habitaciones
Característica 6	Compatibilidad universal con cajas de empotrar europeas y americanas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:24