



MODULO DE 2 BOTONES ILUMINADOS (VERDE Y AZUL) CON JACK DE 3,5MM PARA PULSADORES NX0871 Y NX0881 Y LECTOR RFID 125KHz INTEGRADO (4). CONEXION BUS RS485

SKU: NX0591/GB Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,807.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pulsador de acción momentánea <li style='margin-bottom: 5px;*>2 teclas iluminadas con realimentación táctil y audible <li style='margin-bottom: 5px;*>Cancelación de atenciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación empotrada en caja universal (incluye bastidor metálico) <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere marco: href='https://www.mx/principal/searchcont?route=NX9003-IBERNEX-195549&autodetect=nx9003' target='_blank' rel='noopener'>NX9003 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características eléctricas y físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 12 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: Bus RS485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector RFID: 125 KHz integrado <li style='margin-bottom: 5px;*> title='Ficha técnica' href='https://ftp3..mx/usuarios/scorea/A/IBERNEX/NX0392/fichaTecnica.NX0392.NX0393.NX0394.NX0395.NX0397.NX0591.pdf' target='_blank' rel='noopener'>Revise la ficha completa <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 44 x 44 x 46 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los dos botones iluminados permiten desencadenar llamadas de petición de ayuda y urgente, así como registrar la presencia del personal en las habitaciones mediante la pulsación del botón verde o la tarjeta RFID de 125 KHz.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Rojo: generar alarmas</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Verde: presencia de personal sanitario y cancelación de alarma.</p> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>Nota: Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>Instalación del módulo</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 auto 70px; max-width: 800px;*>El módulo incluye un bastidor para fijar de forma directa a una caja cuadrada de 2x2 pulgadas (no incluida) y se coloca el marco embellecedor modelo NX9003 (no incluido).</p> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorea/A/IBERNEX/I/caja_2x2.JPG' alt=''</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botones con realimentación táctil y audible integrada
Característica 2	Lector RFID 125KHz para registro de presencia del personal
Característica 3	Conexión bus RS485 para integración centralizada
Característica 4	Diseño empotrado con bastidor metálico incluido
Característica 5	Operación eficiente con voltaje nominal de 12V
Característica 6	Cancelación de atenciones desde el punto de llamada

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 12:27