



Modulo de 3 Botones iluminados con Lector RFID 125 KHz / Alarma / Cancelar y Código Azul / BUS RS485 / Compatible con NX0019/B, NX1021 y NX0015

SKU: NX0392

Marca: IBERNEX

Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,343.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pulsador de acción momentánea <li style="margin-bottom: 5px;">3 teclas iluminadas con realimentación táctil y audible <li style="margin-bottom: 5px;">Cancelación de atenciones <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación empotrada en caja de 2x2 pulgadas o caja de superficie <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible sólo con terminales de habitación NX0019/B. NX1021 y NX0015. <li style="margin-bottom: 5px;">Requiere marco NX9003 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características eléctricas y físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje nominal: 12 V <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión Bus RS485 <li style="margin-bottom: 5px;">Señalización acústica <li style="margin-bottom: 5px;">Lector RFID 125 KHz integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 44 x 44 x 46 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Revise la ficha completa </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El módulo de botones NX0392 es uno de los periféricos del sistema de llamadas paciente-enfermera de Ibernex. Los tres botones disponibles en el módulo se encuentran iluminados bajo configuración y permiten desencadenar llamadas de petición de ayuda, ayuda urgente y alarma médica.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Otra de sus funcionalidades principales es registrar la presencia del personal en las habitaciones mediante la pulsación del botón correspondiente o el paso de una tarjeta identificativa RFID de 125 KHz.</p> </div> <div style="margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Nota:</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Ejemplo de uso</h2> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 25px; color: inherit;">La conexión se hace con 2 pares de cable UTP hacia cualquiera de las terminales de habitación NX0019/B, NX0015 o NX1021.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Alarma normal</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> </div> <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Luz Roja fija</div> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Indica que existe una alarma normal en la habitación pendiente por atender, en modo reposo la luz está atenuada para poder ubicar el botón rápidamente en la oscuridad.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Presencia de enfermera</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> </div> <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Luz Verde fija</div> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Indica que existe una enfermera en la habitación. Se puede indicar presionando el botón verde o presentando una tarjeta RFID, la ventaja de la tarjeta es que queda registrado que enfermera atendió la alarma.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Llamada a médico</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> </div> <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Luz Verde y Azul parpadeando</div> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Indica que existe un médico en la habitación. Se puede indicar presionando el botón azul o presentando una tarjeta RFID, la ventaja de la tarjeta es que queda registrado que médico atendió la alarma.</p> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Instalación del módulo</h2> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 25px; color: inherit;">El módulo incluye un bastidor para fijar de forma directa a una caja cuadrada de 2x2 pulgadas (no incluida) y se coloca el marco embellecedor modelo NX9003 (no incluido).</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retroalimentación táctil y audible en cada pulsación
Característica 2	Identificación de personal por RFID 125 KHz integrado
Característica 3	Señalización visual de alarma, enfermera y médico
Característica 4	Comunicación robusta por BUS RS485 a 12 V
Característica 5	Compatible con terminales NX0019/B, NX1021 y NX0015
Característica 6	Instalación flexible empotrada o en superficie

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 01:27