



Modulo de Pared para Pulsador Cableado, Compatible con NX0871 y NX0881 y NX0015

SKU: NX0080J1 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$703.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Borna para control del LED del pulsador <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector tipo mini jack <li style='margin-bottom: 5px;*>En caso de que se suelte el módulo de pared para pulsador de cama, genera una alarma. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con pulsadores NX0871, NX0881, NX0883 y NX0884 <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere marco embellecedor NX9003 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características eléctricas y físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado: Tres polos (LED+/GND/NC) máx. 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de protección: IPX5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 44 x 44 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX/NX0881J1/DS_NX0080J1.pdf' target='_blank' rel='noopener'>Revise la ficha completa </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Módulo de pared para pulsador de cama cableado compatible con pulsador de cama con LED NX0881/3/4 y NX0871</p> </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 30px;*>Nota: Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> href='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX/PRESENTACION_BIBLIOTECA_REVIT.pdf' target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//PRESENTACION_BIBLIOTECA_REVIT-2.jpg' alt='Presentación Biblioteca Revit'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 30px 0 20px;*>SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE- ENFERMERA</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Helpnex ayuda a mejorar la comunicación entre los pacientes y el personal médico de tu residencia o centro médico, utilizando la tecnología sociosanitaria de punta para mejorar el bienestar y la productividad del centro.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/f0AvqVbflIU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El Sistema de llamadas paciente-enfermera de Helpnex es la solución de comunicación más completa en tecnología sociosanitaria. Mejora el servicio y la atención al paciente y la gestión de recursos de tu centro con la comunicación instantánea paciente-enfermera de Ibernex.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Helpnex cubre las necesidades de comunicación y trazabilidad de las instalaciones, incrementando la productividad y el bienestar del centro y de sus miembros.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/tboXLmsArOw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='text-align: left; margin-bottom: 30px;*> href='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX/Catalogo_productos.pdf' target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//helpnex.png' alt='Catálogo de productos'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//enfermera5.jpg' alt='Sistema de llamadas paciente - enfermera'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; opacity: 0.9;*>¿En qué consiste nuestro sistema de llamadas paciente - enfermera?</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: circle;*> <li style='margin-bottom: 10px;*>Codificación de tareas y alarmas atendidas: Permite visualizar y atender las alarmas generadas por los pacientes a través de los dispositivos instalados en la habitación. El paciente puede detallar el motivo de la alarma y el personal, al atender dicha alarma, puede añadir todo tipo de observaciones. Además, todas las alarmas quedan registradas en la base de datos. <li style='margin-bottom: 10px;*>Trazabilidad: Desde el punto de control, el sistema de llamada asistencial de Helpnex proporciona la visualización de las alarmas en el plano en tiempo real, facilitando el conocimiento de la posición del residente o paciente. Interfaz personalizada para cada centro. <li style='margin-bottom: 10px;*>Informes en diferentes formatos: Exporta desde la plataforma Helpnex informes personalizados en los que aparece toda la información sobre lo ocurrido en el centro. Incrementa, así, la eficiencia en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones. <li style='margin-bottom: 10px;*>Tecnología IP: La comunicación de datos del sistema de llamadas paciente-enfermera de Helpnex se basa en tecnología IP, lo que permite la transmisión de la información en tiempo real. <li style='margin-bottom: 10px;*>Posibilidad de alimentación PoE: Elimina la necesidad de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones de cada dispositivo del sistema y permite una aplicación más sencilla con la alimentación a través de Ethernet (PoE) abaratando notablemente la instalación y reduciendo costes. <li style='margin-bottom: 10px;*>Seguridad en las comunicaciones: Garantiza el funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana. </div> </div> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 30px 0 20px;*>Beneficios del Sistema de llamadas paciente-enfermera de Helpnex</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Optimiza el tiempo'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Optimiza el tiempo dedicado a la atención de avisos de pacientes.</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Monitoriza las tareas'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Monitoriza las tareas realizadas por el personal.</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Ahorra en costes'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Ahorra en costes de operatividad e incrementa la productividad del centro.</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Asegura el control'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Asegura el control preciso sobre cada actividad.</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Ofrece calidad'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Ofrece calidad y seguridad asistencial.</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Sencillez en la instalación'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Sencillez en la instalación y en el uso de la solución.</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ibernex.es/wp-content/uploads/2018/03/BENEFICIOS-HELPNEX.png' alt='Apariencia visual'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Apariencia visual y moderna.</h4> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//PERIFERICOS.png' alt='Periféricos del sistema'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Periféricos del sistema</h4> </div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//camilla2.jpg' alt='Sistema de llamadas paciente - enfermera'> <div style='margin-left: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Sistema de llamadas paciente - enfermera</h4> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 30px 0 20px;*>Dispositivos del Sistema de llamadas paciente-enfermera</h3> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> href='https://www..mx/principal/listadopormarca/IBERNEX/full?ordenar=Mas_Vendidos&pag=1' target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//PERIFERICOS.png' alt='Periféricos del sistema'> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> href='https://www..mx/principal/listadopormarca/IBERNEX/full?ordenar=Mas_Vendidos&pag=1' target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/IBERNEX//terminales_habitacion.png' alt='Terminales de habitación'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Borna dedicada para control de LED del pulsador
Característica 2	Conector mini jack para conexión segura y estable
Característica 3	Genera alarma ante desconexión del módulo de pared
Característica 4	Compatible con pulsadores NX0871, NX0881, NX0883 y NX0884
Característica 5	Protección IPX5 contra proyección de agua
Característica 6	Dimensiones ultracompactas para instalación discreta