



Módulo de Pared para Pulsadores de Cama / Conector Magnético / Dimensiones 45x45 mm / Material ABS Anti-Microbiano / Compatible con NX0881/MG

SKU: NX0080/MG Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,820.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>El módulo de pared NX0080/MG es un dispositivo diseñado específicamente para integrar pulsadores de cama con un conector magnético robusto, adecuado para sistemas de control de habitaciones en entornos hospitalarios o de atención médica. Fabricado por Ibernex, este módulo asegura una conexión fiable y eficiente gracias a su posicionamiento Poka Yoke, que facilita una correcta y consistente colocación del conector.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Conector magnético que garantiza una conexión rápida y segura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño robusto para resistir tirones que puedan ocurrir durante el uso. <li style='margin-bottom: 8px;*>Utilización del principio Poka Yoke para asegurar un posicionamiento correcto del conector, mejorando la eficacia de la conexión. <li style='margin-bottom: 8px;*>Material de cubierta frontal en ABS con propiedades anti-microbianas para una mayor higiene en entornos sanitarios. </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del módulo: 45 x 45 mm, compatible con cajas estándar de empotrar. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a través de E/S del terminal, compatible con los modelos NX0889/MG, NX0883/MG, NX0884/MG y NX0885/MG. </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Ideal para su uso en sistemas de comunicación y control en entornos hospitalarios, asegurando una conexión rápida y fácil entre los dispositivos personal de atención médica y pacientes.</p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión magnética rápida y segura contra desconexiones accidentales
Característica 2	Diseño Poka Yoke que elimina errores de posicionamiento del conector
Característica 3	ABS antimicrobiano en cubierta frontal para entornos sanitarios críticos
Característica 4	Robustez estructural que resiste tirones frecuentes en uso hospitalario
Característica 5	Formato 45x45 mm compatible con cajas de empotrar estándar
Característica 6	Interoperabilidad con serie NX088x/MG de pulsadores de cama