



SKU: NX0067    Marca: IBERNEX    Categoría: Atención Sociosanitaria

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- ===== PILAR 1 ===== --></div><div align=

src=https://ftp3..mx/usuarios/imagenes\_syscom/AI/agente/ai\_1783620951899\_zwtk7.png?alt=NKX0067 IBERNEX' style=width: 100%; max-width: 900px; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; /><div style='font-size: 13px; letter-spacing:

<p style='transform: uppercase; opacity: 0.5; align-bottom: 8px;'>IBERNEX &#183; XN0067 &#183; Atenci&#243;n Socioasistencial</p><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>La alarma que nunca pas

desapercibida.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'>M&#243;dulo de pared para tirador de ba&#241;o con LED rojo omnidireccional, contacto NC supervisado y protecci&#243;n IP54

Compacto, confiable, listo para el entorno hospitalario.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid

rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 25px 0;'><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><div style='font-size: 28px; font-

weight: bold; color: inherit;'>IP54</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Protecci&#243;n</div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right:

1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>12V</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alimentaci&#243;n</div></div><div

todo momento. Una rotura no pasa inadvertida: el sistema la detecta al instante y genera la alerta correspondiente. Sin puntos ciegos, sin falsas confianzas.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;'><img

src=https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/IBERNEX/NX0067/portada\_0S1000.PNG?v=1783619855277' alt=NKX0067 contacto NC' style=max-width: 280px; border-radius: 8px; /></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; text-

align: center; order: 1;'><img src=https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/IBERNEX/NX0067/portada\_0S1000.PNG?v=1783619855277' alt=NKX0067 multidireccional' style=max-width: 250px; border-radius: 8px; /></div><div style='flex: 1 1 400px; order: 2;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Activaci&#243;n inmediata</p><div style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0;

color: inherit;'>jala desde cualquier e&#225;ngulo. La alarma se enciende.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>El mecanismo responde al accionamiento multidireccional. No importa c&#243;mo se tire del cord&#243;n

&#8212; desde el suelo, desde la pared, en e&#225;ngulo e&#8212; el LED rojo se fija y la alarma se dispara. Visible desde cualquier punto del ba&#241;o.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'><div style='flex: 1 1 400px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Dis&#243;n discreto</p><div style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>>44 mil&#237;metros. Nada m&#225;s.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Un cubo compacto que se integra en cualquier

pared de ba&#241;o hospitalario. Con protecci&#243;n IP54 contra polvo y salpicaduras, y un consumo inferior a 2 mA que no impacta la infraestructura el&#233;ctrica existente.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;'><img

src=https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/IBERNEX/NX0067/portada\_0S1000.PNG?v=1783619855277' alt=NKX0067 compacto' style=max-width: 250px; border-radius: 8px; /></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Residencias</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'>Centros de atenci&#243;n geri&#225;tica y cuidados prolongados.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Laboratorios</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'>&#193;reas limpias con requerimiento de alerta

inmediata.</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Datos t&#233;cnicos</p><div style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 25px 0; color: inherit; text-align: center;'><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'>Especificaciones</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; opacity:

0.6; margin-bottom: 2px;'>Consumo</div><div style='margin: 0 0 12px 0;'>&lt; 2 mA</div><div style='opacity: 0.6; margin-bottom: 2px;'>Contacto alarma</div><div style='margin: 0 0 12px 0;'>NC supervisado</div><div style='opacity: 0.6; margin-bottom: 2px;'>Contacto auxiliar</div><div style='margin: 0;'>NA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; opacity:

0.6; margin-bottom: 2px;'>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 12px 0;'>>44 x 44 mm</div><div style='opacity: 0.6; margin-bottom: 2px;'>Protecci&#243;n</div><div style='margin: 0 0 12px 0;'>IP54</div><div style='opacity: 0.6; margin-bottom: 2px;'>Peso</div><div style='margin: 0 0 12px 0;'>>0.2 kg</div><div style='opacity: 0.6; margin-bottom: 2px;'>Indicador</div><div style='margin: 0;'>LED rojo omnidireccional</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; opacity:

0.8;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px 20px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px;'><div style='margin: 0;'>Terminales</div><div style='margin: 0 0 12px 0;'>NX0019/B,

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección instantánea de rotura de cable por contacto NC supervisado |
| Característica 2 | Activación multidireccional para respuesta inmediata en emergencias  |
| Característica 3 | LED rojo visible desde cualquier ángulo sin puntos ciegos            |
| Característica 4 | Consumo menor a 2 mA para eficiencia energética continua             |
| Característica 5 | Protección IP54 contra polvo y salpicaduras en entornos sanitarios   |
| Característica 6 | Formato cubo compacto de 44 x 44 x 44 mm para instalación discreta   |