



Panel Direccional de Detección de Incendio / 198 Dispositivos / Comunicador IP y POTS / 4 Circuitos NAC / LCD 80 Caracteres / UL 864 10ª Edición

SKU: NFW-100X Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$34,888.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El NFW100X es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) direccional de la serie FireWarden, diseñado como reemplazo directo del NFW-100 para instalaciones que requieren mayor capacidad de puntos. Administra hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos) en un único lazo SLC compatible con los protocolos FlashScan y CLIP. Incluye de fábrica un comunicador IPOTS-COM que reporta eventos a la central de monitoreo mediante IP y línea telefónica (POTS). Cuenta con cuatro circuitos NAC Clase A o B programables de forma independiente, pantalla LCD de 80 caracteres con retroiluminación, sincronización estroboscópica para dispositivos System Sensor, Wheelock y Gentex, compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFT, y cumplimiento con UL 864 10ª Edición con prueba automática de sensibilidad del detector según NFPA 72.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Panel direccional de detección de incendio serie FireWarden<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Administra hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos) en un lazo SLC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Comunicador IPOTS-COM (IP y POTS) preinstalado de fábrica<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cuatro circuitos NAC Clase A o B, programables de forma independiente<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla LCD integral de 80 caracteres con retroiluminación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sincronización estroboscópica para dispositivos System Sensor, Wheelock y Gentex<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y protocolos FlashScan y CLIP<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Listado UL 864, 10ª Edición, con prueba automática de sensibilidad del detector (NFPA 72)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de dispositivos: Hasta 198 direccionables (99 detectores + 99 módulos)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Lazo SLC: 1 lazo direccional<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Protocolos compatibles: FlashScan y CLIP<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Circuitos NAC: 4 (Clase A o B, independientes)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sincronización estroboscópica: System Sensor, Wheelock, Gentex<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Dispositivos inalámbricos: Compatible con SWIFT<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificación: UL 864, 10ª Edición<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Prueba de sensibilidad: Automática según NFPA 72</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pantalla: LCD integral de 80 caracteres con retroiluminación<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Comunicador: IPOTS-COM (IP y POTS) preinstalado de fábrica<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Comunicador IPOTS-COM preinstalado para reporte dual IP y telefónico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Comunicador: IPOTS-COM (IP y POTS) preinstalado de fábrica</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sincronización estroboscópica para dispositivos System Sensor, Wheelock y Gentex</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sincronización estroboscópica: System Sensor, Wheelock, Gentex</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y protocolos FlashScan y CLIP</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatible con dispositivos inalámbricos: Compatible con SWIFT</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Prueba automática de sensibilidad del detector conforme NFPA 72</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Prueba automática de sensibilidad del detector: Automática según NFPA 72</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cuatro circuitos NAC Clase A o B programables de forma independiente</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Circuitos NAC: 4 (Clase A o B, independientes)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pantalla LCD integral de 80 caracteres con retroiluminación para diagnóstico rápido</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pantalla: LCD integral de 80 caracteres con retroiluminación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador IPOTS-COM preinstalado para reporte dual IP y telefónico
Característica 2	Sincronización estroboscópica para dispositivos System Sensor, Wheelock y Gentex
Característica 3	Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y protocolos FlashScan y CLIP
Característica 4	Prueba automática de sensibilidad del detector conforme NFPA 72
Característica 5	Cuatro circuitos NAC Clase A o B programables de forma independiente
Característica 6	Pantalla LCD integral de 80 caracteres con retroiluminación para diagnóstico rápido

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 06:56