



Probador avanzado Testfire 3 en 1 para detectores de humo, temperatura fija, tasa de crecimiento, hasta 100°C y monóxido de carbono CO

SKU: TF-2001 Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$62,234.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Probador avanzado 3 en 1 para detectores de humo, temperatura fija, tasa de crecimiento y monóxido de carbono (CO) <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño universal compatible con amplia gama de detectores <li style="margin-bottom: 5px;">Aprobado por fabricantes líderes de detectores <li style="margin-bottom: 5px;">Certificación UL <li style="margin-bottom: 5px;">Conforme a estándares internacionales (CE, RoHS, WEEE) <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado por empresa con certificación ISO 9001 <li style="margin-bottom: 5px;">Método seguro de prueba sin riesgos de inflamabilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de cápsulas reemplazables para generación de humo y CO </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modos de Prueba</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Humo Generado internamente desde fluido de cápsula reemplazable <li style="margin-bottom: 5px;">Calor (I) Para sensores de temperatura fija y tasa de crecimiento hasta 194°F (90°C) <li style="margin-bottom: 5px;">Monóxido de Carbono (CO) Generado a partir de material de cápsula calentado <li style="margin-bottom: 5px;">Calor Alto (2) Hasta 212°F (100°C) <li style="margin-bottom: 5px;">Prueba Simultánea Combinación de humo, calor y CO en una sola prueba <li style="margin-bottom: 5px;">Prueba Secuencial Modo programable para secuencia personalizada <li style="margin-bottom: 5px;">Limpieza Aire limpio para reiniciar rápidamente los detectores </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Máxima 100°C <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión Módulo de comunicación opcional <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación Baterías SOLO-760 <li style="margin-bottom: 5px;">Cargador SOLO-726 <li style="margin-bottom: 5px;">Cápsulas Humo y CO reemplazables <li style="margin-bottom: 5px;">Conformidad UL, CE, RoHS, WEEE </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Testfire 2000 Cabezal solamente <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cápsula de humo <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cápsula de CO <li style="margin-bottom: 5px;">2 x Baterías SOLO-760 <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cargador SOLO-726 </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Beneficios</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ahorro significativo de tiempo y mejora de productividad <li style="margin-bottom: 5px;">Eliminación del riesgo de contaminación o daño a detectores <li style="margin-bottom: 5px;">Reducción del 66% en tiempos de prueba en detectores multisensores <li style="margin-bottom: 5px;">Mayor inmunidad a variaciones ambientales <li style="margin-bottom: 5px;">Reducción dramática en tiempos de reinicio del sistema <li style="margin-bottom: 5px;">Prueba segura de CO con generación controlada de baja concentración <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Detectores puntuales (simples y multisensores) <li style="margin-bottom: 5px;">Detectores aspirantes (simples y multicriterio) <li style="margin-bottom: 5px;">Detectores de humo ópticos e inalámbricos <li style="margin-bottom: 5px;">Detectores avanzados de doble efecto de dispersión y doble longitud de onda <li style="margin-bottom: 5px;">Detectores de sensores interdependientes complejos </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Condiciones Ambientales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cápsulas de humo y CO sin compuestos orgánicos volátiles (VOC) Sustituye los peligros de aerosoles presurizados <li style="margin-bottom: 5px;">Estimulación de prueba no tóxica y no peligrosa Reducción del 66% en costos de transporte y almacenamiento </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><hr><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jjt0FRbwVik?swmode=opaque&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="1" class="fr-draggable"></iframe> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba simultánea y secuencial programable de múltiples sensores
Característica 2	Sistema de cápsulas sin compuestos orgánicos volátiles
Característica 3	Ahorro del 66% en tiempo y costos de mantenimiento
Característica 4	Compatible con amplia gama de detectores de fabricantes líderes
Característica 5	Método seguro sin riesgos de inflamabilidad durante pruebas
Característica 6	Certificación UL con conformidad CE, RoHS y WEEE