



Pulsador de Llamada para Paciente Encamado — Botón Braille, Resistente a Líquidos y Fácil de Localizar en la Oscuridad

SKU: NX0881 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$1,660.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #00133b;'><div style='height: 5px; border-radius: 5px; margin-bottom: 28px; background: linear-gradient(90deg, #00133B 0%, #FEA30B 50%, #00133B 100%);'> </div><p></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 22px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background: #FFFFFF; border: 1px solid #E7E9ED; border-radius: 14px; padding: 24px; box-shadow: 0 10px 24px -16px rgba(0,19,59,0.15);'><div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 0 0 auto; width: 40px; height: 40px; border-radius: 11px; background: linear-gradient(145deg, #FEA30B 0%, #FFB938 100%); display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 18px;'>*</div><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0; color: #00133b;'>Características principales</h3></div><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: #243456;'><li style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 10px;'><div style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 10px;'><strong style='color: #00133b;'>Compatible con soporte:
Ver soporte NX0890 &arr;<li style='display: flex; align-items: flex-start;'>Diseño suave y manejable<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background: #FFFFFF; border: 1px solid #E7E9ED; border-radius: 14px; padding: 24px; box-shadow: 0 10px 24px -16px rgba(0,19,59,0.15);'><div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 0 0 auto; width: 40px; height: 40px; border-radius: 11px; background: linear-gradient(145deg, #FEA30B 0%, #FFB938 100%); display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 18px;'>*</div><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0; color: #00133b;'>El´ctricas y físticas</h3></div><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: #243456;'><li style='display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 10px;'><strong style='color: #00133b;'>El´ctricas y físticas
Revisar ficha técnica completa &arr;<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background: #FFFFFF; border: 1px solid #E7E9ED; border-radius: 14px; padding: 24px; box-shadow: 0 10px 24px -16px rgba(0,19,59,0.15);'><div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 0 0 auto; width: 40px; height: 40px; border-radius: 11px; background: linear-gradient(145deg, #FEA30B 0%, #FFB938 100%); display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 18px;'>⌵</div><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0; color: #00133b;'>Características destacadas</h3></div><p style='font-size: 15px; color: #243456; margin: 0 0 12px 0;'>Pulsador de cama con conector mini jack y teclado de membrana para proporcionar mayor protecci&ocute;n contra salpicaduras de agua. Se enchufa directamente en uno de los 2 conectores correspondientes del terminal de habitaci&ocute;n.</p><p style='font-size: 15px; color: #243456; margin: 0;'><p style='font-size: 15px; color: #243456; margin: 0;'>Nota: Requiere certificaci&ocute;n para su instalaci&ocute;n y para solicitar soporte técnico.</p></div><div style='position: relative; text-align: center; height: 1px; background: #E7E9ED; margin: 38px 0 34px 0;'> </div><div style='text-align: center; margin-bottom: 10px;'><h2 style='font-size: 23px; font-weight: 800; color: #00133b; margin: 0; letter-spacing: 0.2px;'>Ejemplos de uso</h2></div><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: #243456; max-width: 760px; margin: 10px auto 30px auto;'>La conexi&ocute;n se hace directamente hacia las terminales de habitaci&ocute;n NX0019/B o NX1021, con la terminal NX0015 se requiere el m&ocute;dulo NX0080/J1.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 10px;'><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 600px; border-radius: 12px; overflow: hidden; border: 1px solid #E7E9ED;'></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 600px; border-radius: 12px; overflow: hidden; border: 1px solid #E7E9ED;'></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 600px; border-radius: 12px; overflow: hidden; border: 1px solid #E7E9ED;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material antibacteriano que reduce riesgo de contaminación cruzada en entornos clínicos
Característica 2	Pulsador con código Braille para accesibilidad de pacientes con discapacidad visual
Característica 3	Alarma automática por desconexión accidental conforme a norma DIN VDE 0834
Característica 4	Conector mini jack con teclado de membrana para protección superior contra salpicaduras
Característica 5	Cable resistente al fuego de 2 m para mayor seguridad eléctrica y durabilidad
Característica 6	Diseño suave y manejable con superficie fácil de localizar en condiciones de poca luz