



Radar de Detección de Caídas / Detección de Personas / Localización de Objetivo / WiFi / Compatible con HikCentral Professional / Rango de Detección 5 Metros x 4 Metros

SKU: DS-TDSB00-EKT/POE/4M Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$3,677.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sin divulgación de privacidad <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de postura sin contacto <li style="margin-bottom: 5px;">Alta precisión de detección y baja tasa de falsas alarmas <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de personas y no personas en el área <li style="margin-bottom: 5px;">Admite la localización del objetivo y la transmisión de la ubicación <li style="margin-bottom: 5px;">Admite la transmisión de datos a Hikcentral Professional mediante protocolo OTAP </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 60 a 63 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de detección: 5m x 4m <li style="margin-bottom: 5px;">Altura de instalación: 2m <li style="margin-bottom: 5px;">WiFi <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 5 VCD, 2A USB Tipo C / POE 802.3af <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 10 W <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Ø90mm x 81mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 130g </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <p style="color: inherit; text-align: justify;">Puede haber varias razones por las que un paciente puede estar inestable al estar de pie, como la edad y la desorientación. Mediante el uso de tecnología de sensores e inteligencia artificial, la solución puede detectar si una persona se cae, por la forma en que se mueve. Esto se puede avisar de inmediato al personal de atención, para que pueda tomar medidas de inmediato.</p> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Licencias HikCentral Professional:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><strong style="color: inherit;">HC-P-VSS-B/0C - HikCentral Professional / Licencia Base de Videovigilancia (HikCentral-P-VSS/Base) <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><strong style="color: inherit;">HC-P-HEALTHRADAR/1U - HikCentral Professional / Licencia Añade 1 Radar de Caída o Radar de Cuidados Auxiliares (HikCentral-P-HealthCareRadar-1Unit) </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;">Permitiendo una protección integral</h4> <p style="color: inherit; text-align: justify;">Los centros sanitarios necesitan una seguridad integral en cada rincón. Restringir el acceso a determinadas zonas y detectar riesgos e incidentes lo antes posible son fundamentales para garantizar la seguridad de las instalaciones sanitarias en todo momento.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;">Mejora la sensación de seguridad</h4> <p style="color: inherit; text-align: justify;">Todos deben sentirse seguros, protegidos y respetados mientras se encuentran en un centro de atención médica. Esto no solo beneficiará a quienes reciben atención, sino que también ayudará a crear un entorno de trabajo positivo para los cuidadores que se dedican a brindar atención de calidad.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;">Ofreciendo productos con alta adaptabilidad</h4> <p style="color: inherit; text-align: justify;">Los productos AloT de Hikvision son fácilmente accesibles y gestionables por el software Hikcentral Professional. Los centros de salud no necesitan renovar sistemas para aprovechar las tecnologías del futuro de Hikvision.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de caídas y postura sin contacto físico
Característica 2	Alta precisión con baja tasa de falsas alarmas
Característica 3	Transmisión de ubicación en tiempo real
Característica 4	Integración nativa con HikCentral Professional vía OTAP
Característica 5	Diseño compacto Ø90 mm con consumo de solo 10 W
Característica 6	Alimentación dual: USB-C 5 VCD o PoE 802.3af

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 09:50