



Sistema de Abatimiento Por Impacto Para Brazo en Barreras AccessPRO / Compatible con Series XBF-3000 y XBS-5000

SKU: XBA-DROPARM Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$405.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación: acero al carbon <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillería para montaje </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con barreras</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBF-3000-R, solo con brazo XBF-ARM <li style='margin-bottom: 5px;'>XBF-3000-L, solo con brazo XBF-ARM <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-5000-R, solo con brazo XB-TELESC-ARM <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-5000-L, solo con brazo XB-TELESC-ARM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0; font-size: 16px; color: inherit;'> El soporte degondable permite liberar el brazo de la barrera al momento de ser impactado por algún vehículo, permitiendo en la mayoría de los casos, recuperar el brazo intacto después de haber sido golpeado </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/A7NuBLqvzUI' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SaHq4eWh0qc' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kcy5Y-3F5dI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recuperación rápida tras impacto vehicular
Característica 2	Soporte desmontable para liberación controlada
Característica 3	Acabado blanco resistente a la intemperie
Característica 4	Tornillería completa incluida para instalación
Característica 5	Compatible con brazos estándar y telescópicos
Característica 6	Diseño que minimiza daños al brazo de barrera