



SKU: AP5030H Marca: ACCESSPRO Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin-bottom: 1200px; margin: 0 auto; text-family: apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; line-height: 1.5; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- BANNER ARCO --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 60px;'></div><!-- HERO --><div style='text-align: center; padding: 20px 0 60px 20px;'><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 16px;'>AccessPRO - AP5030H</div><h1 style='font-size: clamp(36px, 5vw, 56px); font-weight: 700; line-height: 1.05; margin: 0 0 20px 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Inspección que ve lo invisible.</h1><p style='font-size: clamp(18px, 2vw, 22px); font-weight: 400; line-height: 1.4; max-width: 720px; margin: 0 auto; opacity: 0.7; color: inherit;'>Sistema profesional de rayos X con túnel de 50x30 cm, detección automática de explosivos y monitor LCD de 21.5 pulgadas. Diseñado para puntos de control donde no hay margen de error.</p></div><!-- IMAGEN HERO --><div style='width: 100%; margin: 0 0 80px 0;'></div><!-- FEATURE 1: MONITOR --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; padding: 48px; margin-bottom: 100px;'><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>Visualización</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0 0 18px 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Monitor LCD 21.5'.
<div style='font-size: 17px; line-height: 1.55; opacity: 0.75; margin: 0; color: inherit;'>Pantalla de alta resolución con cinco modos de visualización: color, blanco y negro, negativo, alta y baja penetración. Cambia entre vistas con un toque para identificar materiales que otros equipos pasarían por alto.</div></div><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'></div></div><!-- FEATURE 2: ZOOM (REVERSED) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; align-items: center; padding: 48px; margin-bottom: 100px;'><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>Precisión</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0 0 18px 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Zoom 32x.
<div style='font-size: 17px; line-height: 1.55; opacity: 0.75; margin: 0; color: inherit;'>Acercamiento gradual o directo hasta 32 aumentos. La función Ojo de Águila te permite inspeccionar al instante cualquier región sospechosa de la imagen sin perder el contexto general.</div></div></div><!-- FEATURE 3: TUNEL --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; padding: 48px; margin-bottom: 100px;'><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>Detección</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0 0 18px 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Materiales separados.
<div style='font-size: 17px; line-height: 1.55; opacity: 0.75; margin: 0; color: inherit;'>Separación automática de materiales orgánicos e inorgánicos por número atómico. Alarmas inteligentes para explosivos, drogas y objetos de no-penetración. El sistema avisa tú decides.</div></div><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'></div></div><!-- FEATURE 4: OPERACION (REVERSED) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; align-items: center; padding: 48px; margin-bottom: 100px;'><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>Operación</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0 0 18px 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Encendido seguro.
<div style='font-size: 17px; line-height: 1.55; opacity: 0.75; margin: 0; color: inherit;'>Emisión de rayos bajo control automático para prevenir errores del operador. Apagado de emergencia con una sola tecla. Autodiagnóstico continuo que notifica fallas antes de que se conviertan en problemas.</div></div></div><!-- TARJETAS DE NUMEROS --><div style='margin-bottom: 100px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>En números</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Rendimiento que se mide.</h2></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 16px;'><div style='font-size: 18px; background: rgba(127,127,127,0.06); text-align: center;'>32x</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.65; color: inherit;'>Zoom máximo</div><div style='padding: 32px 24px; border-radius: 18px; background: rgba(127,127,127,0.06); text-align: center;'><div style='font-size: clamp(32px, 4vw, 44px); font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; line-height: 1; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>100K</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.65; color: inherit;'>Imágenes en memoria</div><div style='padding: 32px 24px; border-radius: 18px; background: rgba(127,127,127,0.06); text-align: center;'><div style='font-size: clamp(32px, 4vw, 44px); font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; line-height: 1; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>100</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.65; color: inherit;'>Capacidad de carga</div><div style='padding: 32px 24px; border-radius: 18px; background: rgba(127,127,127,0.06); text-align: center;'><div style='font-size: clamp(32px, 4vw, 44px); font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; line-height: 1; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>0.6</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.65; color: inherit;'>Consumo total</div></div><!-- VIDEO --><div style='margin-bottom: 100px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>En acción</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Míralo trabajar.</h2></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/quHd5levl1t' allowfullscreen='allowfullscreen' /></div></div><!-- SPECS COMPLETAS --><div style='margin-bottom: 80px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 14px;'>Especificaciones</div><h2 style='font-size: clamp(28px, 3.5vw, 40px); font-weight: 700; line-height: 1.1; margin: 0; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Todo lo que necesitas saber.</h2></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)); gap: 32px;'><div style='font-size: 18px; font-weight: 700; margin: 0 0 18px 0; padding-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(127,127,127,0.2); color: inherit;'>Imagen y software</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(127,127,127,0.1); font-size: 15px;'>MonitorLCD 21.5'</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(127,127,127,0.1); font-size: 15px;'>Modos de visualización<span style

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitor LCD 21.5" con cinco modos de visualización
------------------	--

Característica 2	Zoom 32x con función ojo de águila integrada
Característica 3	Detección automática de explosivos y materiales orgánicos
Característica 4	Memoria para 100,000 imágenes con autodiagnóstico
Característica 5	Operación extrema de -20°C a 60°C
Característica 6	Consumo energético de solo 0.6 kW a 110 VCA