



Terminal de Habitación IP NX1042 / Pantalla Táctil 9" / RFID 125 KHz / VoIP SIP / PoE / Audio Bidireccional / Bus RS485 / Compatible NX1071 y NX1075

SKU: NX1042 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$25,425.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden;*> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(11,26,48,0.85));*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;*>IBERNEX · NX1042 · Atencion Sociosanitaria</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: #ffffff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;*>El centro de control de cada habitacion.</h2> <p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.9; margin: 0; max-width: 600px;*>Pantalla táctil de 9 pulgadas, RFID integrado y VoIP SIP. Todo lo que el personal necesita, en un solo punto de contacto con el paciente.</p> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 12px; overflow: hidden; background-color: #0B1A30;*> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(235,168,51,0.3);*> <div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: #EBA833; line-height: 1;*>125</div> <div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Pantalla táctil</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(235,168,51,0.3);*> <div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: #EBA833; line-height: 1;*>VoIP</div> <div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>802.3af</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(235,168,51,0.3);*> <div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: #EBA833; line-height: 1;*>PoE</div> <div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>802.3af</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(235,168,51,0.3);*> <div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: #EBA833; line-height: 1;*>SIP</div> <div style='font-size: 12px; color: #ffffff; opacity: 0.7; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>SIP integrado</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: PANTALLA TÁCTIL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;*>Identificación</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;*>9 pulgadas que responden hasta con guantes.</h3> <p style='font-size: 15px; color: #0B1A30; margin: 0 0 12px 0;*>En un hospital no hay tiempo para quitarse los guantes. La pantalla táctil del NX1042 responde al contacto con latex, nitrilo y piel desnuda por igual. El personal codifica alarmas, consulta tareas y registra presencia sin interrumpir su flujo de trabajo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;*>Cada toque se traduce en una acción inmediata: llamar, codificar, identificar, cancelar. Sin menús innecesarios. Sin fricción.</p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> </div></div><!-- ===== PILAR 2: RFID ===== --><div style='background-color: #0B1A30; border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 1;*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; order: 2;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;*>Identificación</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;*>Tarjeta al lector. Presencia registrada.</h3> <p style='font-size: 15px; color: #ffffff; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px 0;*>El lector RFID de 125 kHz integrado identifica al personal al instante. Enfermeras y médicos presentan su tarjeta y el sistema registra quien entra, cuando y que hizo. Sin contraseñas. Sin pasos extra.</p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 1;*> </div></div><!-- ===== PILAR 3: AUDIO BIDIRECCIONAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;*>Comunicación</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;*>Se escucha. Se entiende. Sin repetir.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px 0;*>El micrófono omnidireccional de alta sensibilidad captura la voz desde cualquier punto de la habitación. El altavoz integrado reproduce audio con claridad. Llamadas VoIP SIP directas entre habitaciones, consolas de enfermería y estaciones médicas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;*>Codigo azul, llamada directa, megafonía. Todo desde la misma terminal. Sin teléfonos adicionales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> </div></div><!-- ===== PILAR 4: CONECTIVIDAD POE ===== --><div style='background-color: #0B1A30; border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 1;*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; order: 2;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;*>Instalación</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;*>Un cable. Datos, voz y energía.</h3> <p style='font-size: 15px; color: #ffffff; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px 0;*>PoE IEEE 802.3af. Un solo cable Ethernet lleva alimentación y conectividad a la terminal. Sin adaptadores de corriente adicionales. Sin tiradas eléctricas paralelas. El segundo puerto Ethernet extiende la red a un dispositivo más en la misma habitación.</p> <p style='font-size: 15px; color: #ffffff; opacity: 0.85; margin: 0;*>Todas las terminales, consolas y estaciones se conectan por red IP al servidor central. Arquitectura plana, escalable, sin controladores intermedios.</p> </div></div><!-- ===== PILAR 5: FUNCIONALIDADES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0; text-align: center;*>Lo que el personal hace desde la terminal</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 30px 0; text-align: center; line-height: 1.3;*>Cada función, a un toque.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 18px; background-color: #0B1A30;*> <h4 style='font-size: 17px; font-weight: bold; color: #EBA833; margin: 0 0 6px 0;*>Tareas asistenciales</h4> <p style='font-size: 14px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0;*>Programadas desde HelpNex. Por habitación, piso o paciente. Una vez o periódicamente.</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 18px; background-color: #0B1A30;*> <h4 style='font-size: 17px; font-weight: bold; color: #EBA833; margin: 0 0 6px 0;*>Presencias en tiempo real</h4> <p style='font-size: 14px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0;*>Al presentar la tarjeta, el sistema sabe quien esta en que habitación. Localización instantánea.</p> </div> </div></div><!-- ===== EJEMPLO DE USO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0; text-align: center;*>En la habitación</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 25px 0; text-align: center; line-height: 1.3;*>Así se integra en el entorno hospitalario.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0; text-align: center;*>Aplicaciones</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 25px 0; text-align: center; line-height: 1.3;*>Donde cada segundo cuenta.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px; text-align: center; background-color: #0B1A30;*> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: #EBA833; margin: 0 0 6px 0;*>Hospitales</h4> <p style='font-size: 13px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0;*>Llamada paciente-enfermera, código azul, trazabilidad de personal.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px; text-align: center; background-color: #0B1A30;*> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: #EBA833; margin: 0 0 6px 0;*>Clínicas</h4> <p style='font-size: 13px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0;*>Gestión de consultas, identificación médica, comunicación interna.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px; text-align: center; background-color: #0B1A30;*> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: #EBA833; margin: 0 0 6px 0;*>Residencias</h4> <p style='font-size: 13px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0;*>Atención sociosanitaria, monitoreo de residentes, tareas programadas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px; text-align: center; background-color: #0B1A30;*> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: #EBA833; margin: 0 0 6px 0;*>Centros de día</h4> <p style='font-size: 13px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0;*>Registro de actividades, localización de personal, comunicación rápida.</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;*>Especificaciones</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 25px 0; line-height: 1.3;*>Los datos técnicos.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px;*> <h4 style='font-size: 17px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid #EBA833;*>Interfaz</h4> <div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Pantalla</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>Táctil a color, 9 pulgadas</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Lector RFID</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>125 kHz integrado</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Altavoz</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>Integrado</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Micrófono</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>Omnidireccional, alta sensibilidad</div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px;*> <h4 style='font-size: 17px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid #EBA833;*>Conectividad</h4> <div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Protocolo</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>TCP/IP</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Velocidad</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>100 Mbps</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Seguridad</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>WPA3</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Alimentación</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>PoE</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Consumo</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>15W</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Temperatura</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>0°C a 40°C</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Humedad</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>10% a 90%</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Certificación</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>CE</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;*>Garantía</div> <div style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;*>3 años</div> </div></div>

style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">VoIP SIP</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Puerto 1 con PoE</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">2 (Puerto 1 con PoE)</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Bus</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">RS485</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Pulsadores de cama</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">Hasta 2 directos (NX0881)</dd> </dl> </div> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px;"> <h4 style="font-size: 17px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid #EBA833;">Electricas y fisicas</h4> <dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Alimentacion</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">12 Vcc / PoE IEEE 802.3af</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Consumo</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">550 mA a 12 Vcc (7.6 W PoE)</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Dimensiones</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">200 x 100 x 50 mm</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Peso</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">0.3 kg</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Carcasa</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">Antibacteriana</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Montaje</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">Superficie</dd> </dl> </div> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 2px solid #EBA833; border-radius: 10px; padding: 22px;"> <h4 style="font-size: 17px; font-weight: bold; color: #0B1A30; margin: 0 0 15px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid #EBA833;">Compatibilidad</h4> <dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Software</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">HelpNex</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Perifericos</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">NX0881, NX0397R, NX0397B, NX0397G</dd> <dt style="font-weight: bold; margin-top: 10px; color: #0B1A30;">Senalizacion</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;">NX0176 (luz cuatricolor)</dd> </dl> </div> </div> <!-- ===== NOTA CERTIFICACION ===== --> <div style="margin-bottom: 40px; padding: 18px 22px; border-left: 4px solid #EBA833; background-color: rgba(235,168,51,0.1); border-radius: 0 8px 8px 0;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <strong style="color: #0B1A30;">Nota: Requiere certificacion para su instalacion y para solicitar soporte tecnico.</p> </div> <!-- ===== CIERRE ===== --> <div style="text-align: center; padding: 40px 20px; background-color: #0B1A30; border-radius: 12px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #EBA833; margin: 0 0 8px 0;">Ecosistema Ibernex</p> <h3 style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ffffff; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.3;">Una terminal. Todo el sistema conectado.</h3> <p style="font-size: 15px; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0 auto; max-width: 600px;">El NX1042 es el punto de contacto entre el paciente, el personal y la infraestructura. Se integra con consolas NX1071 y NX1075, software HelpNex, pulsadores de cama, modulos de botones, lectores RFID y senalizacion visual. Un ecosistema completo de llamada paciente-enfermera sobre IP.</p> <p style="font-size: 14px; margin-top: 20px;">Descargar ficha tecnica DS_NX1042</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil operable con guantes de látex y nitrilo sin interrumpir el flujo de trabajo
Característica 2	Identificación de personal sin contacto mediante lector RFID 125 KHz integrado
Característica 3	Comunicación VoIP SIP con micrófono omnidireccional para llamadas de emergencia claras
Característica 4	Alimentación y datos por un solo cable con PoE 802.3af reduciendo instalación
Característica 5	Expansión directa de hasta 2 pulsadores de cama mediante bus RS485 integrado
Característica 6	Carcasa antibacteriana diseñada para entornos sociosanitarios de alto riesgo