



Terminal Inteligente para Habitación Hospitalaria / Pantalla Táctil 7" / RFID 125 kHz / VoIP SIP / PoE IEEE 802.3af / Bus RS485 / Carcasa Antibacteriana

SKU: NX1021

Marca: IBERNEX

Categoría: Atención Sociosanitaria

\$17,971.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width:100%;max-width:980px;margin:0 auto;padding:0 24px;box-sizing:border-box;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="text-align:center;padding:80px 0 60px;margin:0 24px;padding-left:24px;padding-right:24px;background:linear-gradient(180deg, #0B1A30 0%, #0E1E38 60%, transparent 100%);"><p style="margin:0 0 12px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;">NX1021 · Terminal Hospitalaria</p><h1 style="margin:0 0 18px;font-size:48px;font-weight:700;letter-spacing:-1.5px;line-height:1.1;color:#FFFFFF;">El cerebro de cada habitación<#243;n.</h1><p style="margin:0 auto 36px;max-width:580px;font-size:19px;font-weight:400;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.75);">Pantalla tááctil de 7", RFID, audio bidireccional SIP y control total de periféricos. Todo desde una sola unidad montada en la pared.</p><p style="margin:12px 0 0;font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.55);font-style:italic;">La imagen es solamente ilustrativa</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;gap:0;margin:0 24px;padding:32px 24px;background-color:#0B1A30;"><div style="flex:1 1 140px;text-align:center;padding:16px 12px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.12);"><p style="margin:0;font-size:36px;font-weight:700;color:#EBA833;letter-spacing:-1px;">PoE</p><p style="margin:4px 0 0;font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.7);">IEEE 802.3af</p></div><div style="flex:1 1 140px;text-align:center;padding:16px 12px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.12);"><p style="margin:0;font-size:36px;font-weight:700;color:#EBA833;letter-spacing:-1px;">125</p><p style="margin:4px 0 0;font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.7);">kHz RFID</p></div><div style="flex:1 1 140px;text-align:center;padding:16px 12px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.12);"><p style="margin:0;font-size:36px;font-weight:700;color:#EBA833;letter-spacing:-1px;">Bus de periféricos</p></div><div style="flex:1 1 140px;text-align:center;padding:16px 12px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.12);"><p style="margin:0;font-size:36px;font-weight:700;color:#EBA833;letter-spacing:-1px;">SIP</p><p style="margin:4px 0 0;font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.7);">VoIP bidireccional</p></div><div style="flex:1 1 140px;text-align:center;padding:16px 12px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.12);"><p style="margin:0;font-size:36px;font-weight:700;color:#EBA833;letter-spacing:-1px;">Rás de profundidad</p></div><!-- ===== BANNER CERTIFICACIÓN ===== --><div style="margin:48px 0 0;display:flex;align-items:flex-start;gap:14px;background:rgba(11,26,48,0.06);border-left:4px solid #EBA833;border-radius:0 12px 12px 0;padding:16px 24px;box-sizing:border-box;"><p style="margin:0;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;line-height:1.6;">Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte táécnico.</p></div><!-- ===== PILAR 1: GESTIÓN DE ALARMAS ===== --><div style="margin-top:80px;"><p style="margin:0 0 10px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;">Gestión de alarmas</p><h2 style="margin:0 0 24px;font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#0B1A30;">Codifica sin moverte de la habitación.</h2><p style="margin:0 0 32px;max-width:640px;font-size:17px;line-height:1.7;color:inherit;opacity:0.8;">El personal codifica alarmas directamente en la terminal, sin caminar a la consola de enfermería ni abrir software. Los motivos de codificación se personalizan según las necesidades del área, y los comentarios opcionales agregan trazabilidad clínica a cada evento.</p><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;"><div style="flex:1 1 300px;min-width:260px;background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div><div style="flex:1 1 300px;min-width:260px;background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div></div><!-- ===== PILAR 2: IDENTIFICACIÓN Y PRESENCIA ===== --><div style="margin-top:80px;padding:64px 0;background:#0B1A30;margin-left:24px;margin-right:24px;padding-left:24px;padding-right:24px;"><p style="margin:0 0 10px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;">Identificación y presencia</p><h2 style="margin:0 0 24px;font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#0B1A30;">Llamadas SIP. De habitación a habitación.</h2><p style="margin:0 0 32px;max-width:640px;font-size:17px;line-height:1.7;color:inherit;opacity:0.8;">El micrófono omnidireccional de alta sensibilidad y el altavoz integrado permiten llamadas VoIP SIP con cancelación de ecos digital. Marca directo a otras habitaciones, consolas de enfermera o al médico (código azul) usando la agenda personalizada.</p><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;"><div style="flex:1 1 300px;min-width:260px;background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div><div style="flex:1 1 300px;min-width:260px;background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div></div><!-- ===== PILAR 4: GESTIÓN OPERATIVA ===== --><div style="margin-top:80px;padding:64px 0;background:rgba(11,26,48,0.04);margin-left:24px;margin-right:24px;padding-left:24px;padding-right:24px;"><p style="margin:0 0 10px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;">Gestión operativa</p><h2 style="margin:0 0 24px;font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#0B1A30;">Tareas programadas. Logo institucional. Sin extras.</h2><p style="margin:0 0 32px;max-width:640px;font-size:17px;line-height:1.7;color:inherit;opacity:0.8;">Las tareas asistenciales se programan desde el software central para una habitación, un piso o todo el edificio. En respuesta, la pantalla muestra el logo del hospital. La pantalla tááctil responde con guantes de látex y hasta 2 pulsadores de cama NX0881 se conectan directo sin accesorios adicionales.</p><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;"><div style="flex:1 1 300px;min-width:260px;background:transparent;border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div><div style="flex:1 1 300px;min-width:260px;background:transparent;border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-top:80px;"><p style="margin:0 0 10px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;">Especificaciones</p><h2 style="margin:0 0 40px;font-size:32px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#0B1A30;">Donde cada segundo cuenta.</h2><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:16px;"><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;background:#0B1A30;border-radius:16px;padding:24px;box-sizing:border-box;text-align:center;"><p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;font-weight:600;color:#EBA833;">Hospitales</p><p style="margin:0;font-size:14px;color:rgba(255,255,255,0.75);">Habitaciones de hospitalización y UCI</p></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;background:#0B1A30;border-radius:16px;padding:24px;box-sizing:border-box;text-align:center;"><p style="margin:0;font-size:15px;font-weight:600;color:#EBA833;">Residencias</p><p style="margin:0;font-size:14px;color:rgba(255,255,255,0.75);">Centros de atención geriás;trica</p></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;background:#0B1A30;border-radius:16px;padding:24px;box-sizing:border-box;text-align:center;"><p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;font-weight:600;color:#EBA833;">Laboratorios</p><p style="margin:0;font-size:14px;color:rgba(255,255,255,0.75);">Reas de recuperación y consulta</p></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;background:#0B1A30;border-radius:16px;padding:24px;box-sizing:border-box;text-align:center;"><p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;font-weight:600;color:#EBA833;">Arquitectura del sistema</p><h2 style="margin:0 0 14px;text-align:center;font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#0B1A30;">Topología de conexión IP</h2><p style="margin:0 auto 36px;max-width:560px;text-align:center;font-size:16px;line-height:1.6;color:inherit;opacity:0.7;">Todas las terminales de habitación, consolas de enfermeras y de médicos se conectan por red Ethernet con la base de datos central.</p><div style="background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"><p style="margin:0;font-size:14px;color:rgba(255,255,255,0.75);">Los módulos de botones, pulsadores de cama, luces de indicación y tiradores de baòn se conectan directamente a la terminal.</p><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;"><div style="flex:1 1 420px;min-width:280px;background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div><div style="flex:1 1 420px;min-width:280px;background:rgba(11,26,48,0.04);border-radius:18px;padding:24px;box-sizing:border-box;"></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-top:10px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;">Especificaciones</p><h2 style="margin:0 0 40px;font-size:32px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#0B1A30;">Diseòn para entornos clínicos exigentes.</h2><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:16px;"><div style="flex:1 1 280px;min-width:240px;border:1px solid rgba(11,26,48,0.15);border-radius:16px;overflow:hidden;"><div style="padding:16px 20px;border-bottom:1px solid rgba(11,26,48,0.1);font-weight:600;font-size:17px;color:#0B1A30;background:rgba(11,26,48,0.04);">Pantalla y Audio</div><div style="padding:16px 20px;"><dl style="margin:0;font-size:14px;color:inherit;"><dt style="font-weight:600;margin-top:10px;">Pantalla</dt><dd style="margin:2px 0 0;opacity:0.8;">Táctil a color de 7", operable con guantes</dd><dt style="font-weight:600;margin-top:10px;">Altavoz</dt><dd style="margin:2px 0 0;opacity:0.8;">Integrado,

alta fidelidad</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Micrófont-size:17px;color:#0B1A30;background:rgba(11,26,48,0.04);>Conectividad</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;font-size:14px;color:inherit;'><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Ethernet</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>2 puertos RJ45 (PoE en puerto 1)</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>PoE</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>IEEE 802.3af</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Alimentación alterna</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>12 VCC</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Protocolo</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>VoIP SIP</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Bus periféricos</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>RS485</dd></dl></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:240px;border:1px solid rgba(11,26,48,0.15);border-radius:16px;overflow:hidden;'><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;font-size:14px;color:inherit;'><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Lector RFID</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>125 kHz integrado</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Tarjetas compatibles</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>EM4100 / ISO 7816</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Pulsadores de cama</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>Hasta 2 directos (NX0881)</dd></dl></div><div style='flex:1 1 280px;min-width:240px;border:1px solid rgba(11,26,48,0.15);border-radius:16px;overflow:hidden;'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid rgba(11,26,48,0.1);font-weight:600;font-size:17px;color:#0B1A30;background:rgba(11,26,48,0.04);'>Físicas</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;font-size:14px;color:inherit;'><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Dimensiones</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>235 × 155 × 35 mm</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Peso</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>0.2 kg</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Carcasa</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>Antibacteriana</dd><dt style='font-weight:600;margin-top:10px;'>Montaje</dt><dd style='margin:2px 0 0 0;opacity:0.8;'>Superficie (pared)</dd></dl></div></div><div style='margin-top:28px;text-align:center;'>Descargar ficha técnica completa (PDF)</div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='margin-top:80px;padding:64px 40px;text-align:center;background:#0B1A30;border-radius:24px;box-sizing:border-box;'><p style='margin:0 0 12px;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#EBA833;'>IBERNEX · NX1021</p><h2 style='margin:0 0 16px;font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-0.5px;color:#FFFFFF;'>¿Listo para implementarlo?</h2><p style='margin:0 auto 32px;max-width:480px;font-size:17px;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.75);'>Solicite una cotización personalizada o descargue la ficha técnica para su proyecto hospitalario. Compatible con el ecosistema completo de consolas NX1071, NX1075 y periféricos IBERNEX.</p>Descargar ficha técnica PDF</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil a color de 7' compatible con guantes
Característica 2	Lector RFID integrado de 125 kHz
Característica 3	Soporta llamadas VoIP SIP de alta calidad
Característica 4	Conexión PoE con estándar IEEE 802.3af
Característica 5	Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad
Característica 6	2 puertos Ethernet para conexión IP directa