



Toallas húmedas antibacteriales, para limpieza de gabinetes, equipos de cómputo, audio, vídeo y telefonía, 30 piezas

SKU: COMPUTOALLAS Marca: SILIMEX Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$84.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Toallitas húmedas para limpieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Desintegran grasa y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrecen protección antiestática <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exclusivamente externo </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicaciones de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Retire la tapa principal y desprenda los sellos protectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Jale la primera toallita desde el centro del rollo <li style='margin-bottom: 5px;'>Pásela a través de las ranuras en forma de cruz de la tapa <li style='margin-bottom: 5px;'>Desprenda la primer toallita y la siguiente quedará lista para su posterior uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpie con la toallita húmeda <li style='margin-bottom: 5px;'>Para un mejor resultado lustre con la Toallita Seca Silimex® </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precauciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilice las toallitas para limpieza facial <li style='margin-bottom: 5px;'>No son para uso cosmético <li style='margin-bottom: 5px;'>Coloque el botón protector cada vez que desprenda una toallita <li style='margin-bottom: 5px;'>Evite la evaporación de la solución de la siguiente toallita </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Envase con 30 piezas </div> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/M8O93Y7O0ME' allowfullscreen='></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desintegran grasa y polvo en componentes sensibles
Característica 2	Protección antiestática para circuitos electrónicos
Característica 3	Dispensado controlado que evita evaporación de la solución
Característica 4	Fórmula con alcohol isopropílico para limpieza segura
Característica 5	Uso exclusivo externo en equipos de cómputo y telecomunicaciones
Característica 6	Presentación de 30 piezas con tapa sellada reutilizable