



Toallitas Húmedas Antibacteriales / Limpieza de Equipos Electrónicos / 30 Piezas / Antiestáticas / Alcohol Isopropílico

SKU: COMPUTOALLAS Marca: SILIMEX Categoría: Accesorios

\$85.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Toallitas húmedas antibacteriales diseñadas para la limpieza de gabinetes, equipos de cómputo, audio, video y telefonía. Su formulación a base de alcohol isopropílico desintegra eficientemente grasa y polvo acumulado en superficies electrónicas. Incorporan protección antiestática que minimiza riesgos de descarga electrostática en componentes sensibles. El sistema de dispensado mediante tapa con ranuras en cruz permite extraer las toallitas de forma controlada, manteniendo la humedad de las piezas restantes. Uso exclusivamente externo; no aplicar en circuitos energizados ni en limpieza facial o cosmética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desintegran grasa y polvo eficientemente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección antiestática para superficies electrónicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fácil dispensado a través del empaque con tapa sellada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 30 piezas por envase<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso exclusivo para limpieza externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricadas a base de alcohol isopropílico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Limpieza antibacteriana de equipos electrónicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficacia: Desintegra grasa y polvo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Antiestática para superficies electrónicas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base química: Alcohol isopropílico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ámbito de uso: Gabinetes, cómputo, audio, vídeo, telefonía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y de Empaque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: Envase con tapa principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de dispensado: Ranuras en cruz en la tapa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellos protectores: Incluidos para conservación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón protector: Para evitar evaporación entre usos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 30 piezas por envase<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Restricción: No utilizar para limpieza facial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procedimiento: Limpiar con toallita húmeda, lustrar con toallita seca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conservación: Colocar botón protector tras cada extracción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Advertencia: Evitar evaporación de la solución</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desintegran grasa y polvo en componentes sensibles
Característica 2	Protección antiestática para circuitos electrónicos
Característica 3	Dispensado controlado que evita evaporación de la solución
Característica 4	Fórmula con alcohol isopropílico para limpieza segura
Característica 5	Uso exclusivo externo en equipos de cómputo y telecomunicaciones
Característica 6	Presentación de 30 piezas con tapa sellada reutilizable