



Torniquete Doble de Cuerpo Completo / 100% Acero Inoxidable / Diseño Elegante

SKU: XT-200-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$130,344.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Torniquete de doble paso<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable grado 304<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apertura automática en caso de emergencia</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación a 110 VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 6.5 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de trabajo configurables<li style='margin-bottom: 5px;'>Abierto en caso de falla del suministro eléctrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye base de instalación</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de modos de operación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Modos de operación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); color: inherit;'><p style='margin: 5px 0;'>Ingreso y salida con verificación (Doble verificación)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); color: inherit;'><p style='margin: 5px 0;'>Ingreso libre y salida con verificación y salida libre</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); color: inherit;'><p style='margin: 5px 0;'>Ingreso prohibido y salida con verificación</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); color: inherit;'><p style='margin: 5px 0;'>Ingreso con verificación y salida libre</p></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de videos --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/zNdbXMLZ0po?si=SE8sIGvq7s8dektM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/zNdbXMLZ0po?si=SE8sIGvq7s8dektM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de notas adicionales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Notas adicionales</h3><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05); color: inherit;'><p style='margin: 5px 0; text-align: center; color: #e74c3c;'>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado.</p><p style='margin: 5px 0; text-align: center;'>Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para su carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento.</p><p style='margin: 5px 0; text-align: center;'>No aplica entrega de mercancía en zona extendida.</p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de mantenimiento --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal</h3></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática ante falla eléctrica o emergencia para evacuación segura
Característica 2	Cinco modos de operación configurables para control de acceso flexible
Característica 3	Estructura en acero inoxidable 304 para alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Base de instalación incluida para montaje simplificado
Característica 5	Diseño ergonómico de doble paso para flujo continuo de personas
Característica 6	Consumo controlado de 6.5 A para integración en infraestructura eléctrica estándar